


Szafka Varistar CP MIL 901E z certyfikatem wojskowym dla wstrząsów, wibracji, EMC i korozji



NUMER KATALOGOWY

10630-049

Gabinet z certyfikatem wojskowym dla gotowości bojowej i przetrwania trudnych środowisk. Obudowy są przeznaczone do fregat, sił powietrznych i zastosowań wojskowych.

Globalne organizacje wojskowe prowadzą kompleksową listę norm dotyczących sprzętu stosowanego w zastosowaniach wojskowych. Wybierając sprzęt zakwalifikowany do tych standardów, inżynierowie projektowi mogą zapewnić, że rozwiązania COTS już spełniają minimalne wymagania w zakresie ochrony systemów o znaczeniu krytycznym.

FUNKCJE

NTS przetestowany zgodnie z normą MIL-DTL-901E do testu stołu zrzutowego DSSM z obciążeniem 460 kg.

Test NTS do procedury testowej TP-PR168728-00 dla ekranowania EMI - zgodny z normą MIL-STD-461G.

NTS przetestowany do Mil-STD-810H pod kątem odporności na korozję

NTS przetestowany na Mil-STD- 167-1A pod kątem wibracji

Podwójnie zabezpieczone przed korozją, ocynkowane i malowane proszkowo

4 amortyzatory u dołu i 2 amortyzatory u góry

Panel tylny podzielony poziomo na 3 części - górna pokrywa pokrywająca obszar mocowania amortyzatora, dolna pokrywa kanałów kablowych, środkowy panel tylny zamykający szczelinę między płytami pokrywowymi

Płyta dolna EMC przystosowana do otworów przełotowych do podłączenia amortyzatorów bezpośrednio do ramy

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 42U

Wysokość: 2000mm

Szerokość: 600mm

Głębokość: 800mm

Kolor ramy: Czarny/szary

Kod koloru ramy: RAL 7021

Materiał okładziny: Stal

Kolor okładziny: Czarny/szary

Kod koloru okładziny: RAL 7021

Liczba opakowań: 1

Zgodność z: IEC 60529; MIL-S-901E; MIL-STD-461G; MIL-STD-810E; MIL-STD-167

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał ramy: Stal

Obciążenie statyczne: 1600kg

Obciążenie dynamiczne: 460kgf

Materiał: Stal; Stainless Stal

Waga netto: 173.955kg

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Szafa

Stopień ochrony: IP55

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.