

Uchwyt kablowy nVent CADDY, ognioodporny, metalowy, 30 kabli

NUMER KATALOGOWY

KLICK30



Ognioodporny, metalowy uchwyt kablowy nVent CADDY to uniwersalny uchwyt przeznaczony do organizacji średnich wielkości wiązek kabli w ciasnych przestrzeniach, takich jak nad sufitami podwieszanymi. Jest zgodny z tradycyjną metodą kotwienia i bezpośrednim mocowaniem na potrzeby montażu ściennego i sufitowego. Uchwyt wyposażono w wyjątkowy, beznarzędziowy mechanizm zamykający, który można bezpiecznie obsługiwać z poziomu podłoża bez konieczności używania drabiny lub podnośnika, co pozwala zaoszczędzić czas pracy podwykonawcom. Dzięki konstrukcji o krótkim profilu i zgodności z normą DIN 4102-12, ten uchwyt kablowy jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań elektrycznych i transmisji danych.

FUNKCJE

Klasyfikacja E30-E90 wg normy DIN 4102-12

Zgodność z mocowaniem bezpośrednim i tradycyjną metodą kotwienia

Wymaga tylko jednego gwoźdź na uchwyt

Możliwość wielokrotnego użytku w przypadku wypadania gwoździ

Unikalny mechanizm zamykający, który można bezpiecznie obsługiwać z poziomu podłoża

Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniom kabli, przewodów

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka

Wykonany w 100% z materiałów nadających się do recyklingu



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 182062

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Rozmiar otworu 1 (HS1): 4.8 mm

Rozmiar otworu 2 (HS2): 7.4 mm

Rozmiar otworu 3 (HS3): 11mm

Długość (L): 70mm

Wysokość (H): 47 mm

Szerokość (W): 40 mm

Przepustowość kabla: 30

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Liczba kabli możliwych do uchwycenia została określona na podstawie kabla o średnicy 9 mm.

* Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia





Produkty testowane na rzeczywistej płycie betonowej zgodnie z najnowszymi instrukcjami testowania MPA.

Więcej informacji można znaleźć w AbP.

Badanie odporności ogniowej przeprowadzono z użyciem wymienionych typów kabli. Zgodnie z krajowymi wytycznymi można stosować równoważny bezhalogenowy kabel bezpieczeństwa.

Badanie odporności ogniowej przeprowadzono z użyciem wymienionych typów kabli. Zgodnie z krajowymi wytycznymi można stosować równoważny bezhalogenowy kabel bezpieczeństwa.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

