

Kotwa wciskana do małych obciążeń

NUMER KATALOGOWY

SCMDSN


FUNKCJE

Idealne do użycia z zaciskami i obejmami odpornymi na działanie ognia

Po wywierceniu dziury w betonie instalacja jest beznarzędziowa

Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia

Posiada Europejskie Zezwolenie Techniczne (ETA) do kotwienia w spękanym jak i niespękanym betonie



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 800070

Materiał: Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)

Głębokość wierconego otworu: 36mm

Rozmiar otworu (HS): 6 mm

A.: 10 mm Max

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Głębokość otworu reprezentuje jego maksymalną wartość i powinien być dopasowany do grubości przymocowanego produktu.


Maksymalne obciążenie na punkt mocowania w przypadku wielokrotnego użytku w zastosowaniach niekonstrukcyjnych może, w zależności od przepisów krajowych, być niższe niż zatwierdzone obciążenie kotwy. Dopuszczalne obciążenia na punkt mocowania są regulowane dla odpowiednich krajów w ETAG 001, Część 6.

Uwzględniono całkowity współczynnik bezpieczeństwa zgodnie z ETAG 001 (Ym i Yf).

Multiple use for non-structural applications

Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
SCMDSN	0.032 kN	0.032 kN	35 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

