

EM-M przewód/przewód sztywny do zacisku kołnierza



FUNKCJE

Zapewnia podporę dla rury/rury osłonowej lub przewodu mocowanego do pótek belek

Zacisk obraca się o pełne 360°

Do montażu potrzebny jest tylko młotek



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	Grubość kołnierza (FT)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
12EM58S1	179820	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	200N	
12EM912S1	179830	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		22 - 30 mm	14 - 20 mm	200N	
16EM1318	173745	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	21 - 28 mm	330N	UL, cUL


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	Grubość kołnierza (FT)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
16EM24	171740	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
16EM58	171490	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
16EM912	173570	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
20EM24	171800	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
20EM58	171950	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
20EM912	173580	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
24EM24	171960	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
24EM58	171970	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
24EM912	173590	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
32EM24	173600	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
32EM58	173610	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
32EM912	173620	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
6EM58	171750	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	330N	
812EM1318	160075	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	330N	cUL, UL

812EM24	160120	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
812EM58	160130	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
812EM912	160140	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	330N	ITB

Table 2/2

Table 2/2							
Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	Grubość kołnierza (FT)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
8EM24S1	179780	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	200N	
8EM58S1	179790	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		18 - 22 mm	8 - 14 mm	200N	
8EM912S1	179800	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	200N	

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

