

Przewód/przewód sztywny H-MSM do zacisku kołnierza, montaż boczny



FUNKCJE

Zapewnia podporę dla rury/rury osłonowej lub przewodu mocowanego do pótek belek

Zacisk obraca się o pełne 360°

Do montażu potrzebny jest tylko młotek



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	Grubość kołnierza (FT)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
12M24SMS1	179690	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm	90N	
12M58SMS1	179700	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	90N	
16M24SM	173720	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	Grubość kołnierza (FT)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
16M58SM	173730	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
16M912SM	173740	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL
20M24SM	171720	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
20M58SM	173770	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N	
20M912SM	173780	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N	
24M24SM	176690	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
24M58SM	173800	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
24M912SM	173810	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N	UL, cUL
32M24SM	173830	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
32M58SM	173840	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
6M24SM	173640	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
6M58SM	171980	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
6M912SM	173650	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	14 - 20 mm	120N	
812M1318SM	160145	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	120N	cUL, UL

812M24SM	160050	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N	ITB, cUL, UL
812M58SM	160060	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, ITB, UL
812M912SM	160070	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL, ITB

Table 2/2

Table 2/2							
Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	Grubość kołnierza (FT)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
8M24SMS1	179650	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	90N	
8M912SMS1	179670	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	90N	

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

