

Zacisk kołnierzowy, mocowanie dolne ze sworzniem



FUNKCJE

Można używać jako podparcie dla puszek, osprzętu lub innych aplikacji na półkach belek

Zamocowany, gwintowany trzpień minimalizuje potrzebę użycia innego osprzętu

Zawiera różne punkty mocowania, co ułatwia zarządzać posiadanym asortymentem

Do montażu potrzebny jest tylko młotek



SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar pręta (RS)	Średnica wkrętu (Sc)
EM1318SM	171855	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	6
EM24SM	170530	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16	160440	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16SP10	172220	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SS1	179750	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		3 - 8 mm	6	6
EM58SM	172060	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar pręta (RS)	Średnica wkrętu (Sc)
EM58SM16	160450	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SM16SP10	172230	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SMS1	179760	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		8 - 14 mm	6	6
EM912SM	171850	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SM16	160460	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SS1	179770	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		14 - 20 mm	6	6

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne 1 (F1)	Obciążenie statyczne 2 (F2)	Obciążenie statyczne 3 (F3)	Certyfikaty
EM1318SM	171855	11mm	450N	330N	110N	cUL, UL
EM24SM	170530	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM24SM16	160440	16mm	450N	330N	110N	
EM24SM16SP10	172220	16mm	450N	330N	110N	
EM24SS1	179750	11mm	200N	200N	110N	
EM58SM	172060	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM58SM16	160450	16mm	450N	330N	110N	
EM58SM16SP10	172230	16mm	450N	330N	110N	
EM58SMS1	179760	11mm	200N	200N	110N	
EM912SM	171850	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM912SM16	160460	16mm	450N	330N	110N	
EM912SS1	179770	11mm	200N	200N	110N	



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

