

Zacisk sztywny o dużej wytrzymałości



FUNKCJE

Do wysokich, statycznych wymagań w konstrukcjach przemysłowych

Można stosować w aplikacjach punktów stałych

Materiał: Stal
Wykończenie: Malowane; Minia

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar otworu (HS)	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)
SSG022RO	574600	20.5 - 22 mm	15	6.6 mm	6 mm	20mm
SSG028RO	574610	26.5 - 28 mm	20	6.6 mm	6 mm	20mm
SSG0359RO	574725	355 - 363 mm		22 mm	20 mm	80mm
SSG035RO	574620	33 - 35 mm	25	11 mm	10 mm	40mm
SSG043RO	574630	40 - 43 mm	32	11 mm	10 mm	40mm
SSG049RO	574640	48 - 49 mm	40	11 mm	10 mm	40mm
SSG061RO	574650	57.0 - 60.3 mm	50	11 mm	10 mm	40mm
SSG077RO	574660	75 - 77 mm	65	11 mm	10 mm	40mm
SSG090RO	574670	88 - 90 mm	80	11 mm	10 mm	40mm
SSG115RO	574680	110 - 115 mm	100	18 mm	16 mm	60mm
SSG141RO	574685	139 - 141 mm	125	18 mm	16 mm	60mm
SSG170RO	574690	165 - 170 mm	150	18 mm	16 mm	60mm




Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar otworu (HS)	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)
SSG222RO	574700	216 - 222 mm	200	22 mm	20 mm	80mm
SSG276RO	574710	267 - 276 mm	250	22 mm	20 mm	80mm
SSG327RO	574720	321 - 327 mm	300	22 mm	20 mm	80mm
SSG410RO	574730	403 - 410 mm	400	26 mm	24 mm	80mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne	Szerokość (W)	Grubość (T)	A.
SSG022RO	574600	1000N	23 mm	3 mm	46 mm
SSG028RO	574610	1000N	23 mm	3 mm	52 mm
SSG0359RO	574725	2600N	60 mm	8 mm	427 mm
SSG035RO	574620	1000N	40 mm	4 mm	71 mm
SSG043RO	574630	1000N	40 mm	4 mm	79 mm
SSG049RO	574640	1000N	40 mm	4 mm	85 mm
SSG061RO	574650	1800N	40 mm	4 mm	97 mm
SSG077RO	574660	1400N	40 mm	4 mm	113 mm
SSG090RO	574670	1200N	40 mm	4 mm	126 mm
SSG115RO	574680	2900N	50 mm	6 mm	167 mm
SSG141RO	574685	2500N	50 mm	6 mm	193 mm
SSG170RO	574690	2200N	50 mm	6 mm	222 mm
SSG222RO	574700	3600N	60 mm	8 mm	290 mm
SSG276RO	574710	3100N	60 mm	8 mm	344 mm
SSG327RO	574720	2800N	60 mm	8 mm	395 mm
SSG410RO	574730	4100N	70 mm	10 mm	492 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne odnosi się do kompletnego zestawu klamer do rur do wysokich obciążeń utrzymywanych na miejscu za pomocą wskazanych śrub zgodnie z ISO 4014 i odpowiednich nakrętek sześciokątnych zgodnie z ISO 4032 (w celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z normą SSG 7075E).



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

