

Metalowy zacisk ciśnieniowy, ognioodporny



FUNKCJE

Zawiera wkładkę dla odporności ogniowej E30 - zgodnie z DIN 4102-12

Idealny dla mniejszych serii przewodów

Elastyczny zacisk zachowuje kształt i umożliwia włożenie przewodów po instalacji

Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniom kabli, przewodów

Przewody są starannie zamocowane, zapewniając spójny i profesjonalny wygląd

Niskoprofilowy montaż umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach

Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: nVent CADDY Armour



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Długość (L)
PKM10H6IN	182048	7.2 mm	171.5mm
PKM16H6IN	182049	7.2 mm	233.5mm



DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Badanie odporności ogniowej przeprowadzono z użyciem wymienionych typów kabli. Zgodnie z krajowymi wytycznymi można stosować równoważny bezhalogenowy kabel bezpieczeństwa.

E30 Fire Rating Power Cable Capacity				
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30				
Part Number	Number of Cores	Core Cross Section	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	8 Max
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	8 Max
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	8 Max
PKM16H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	12 Max
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	12 Max
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	14 Max

E30 Fire Rating Data Cable Capacity				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Part Number	Number of Wire Pairs	Wire Diameter	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Max
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Max

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

