


nVent CADDY Macrofix izolowany M8



FUNKCJE

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odzepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszys" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Bezhalogenowy

Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1

Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109

Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

Materiał: Guma EPDM-SBR;Stal
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie
Temperatura: -50 to 110 °C



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)	Grubość (T)
MFE015	586201	11 - 15 mm	8	M8	20 mm	1 mm
MFE019	586202	15 - 19 mm	10	M8	20 mm	1 mm
MFE025	586203	19 - 25 mm	15	M8	20 mm	1 mm
MFE031	586204	25 - 31 mm	20	M8	20 mm	1 mm
MFE037	586205	31 - 37 mm	25	M8	20 mm	1 mm
MFE044	586206	37 - 44 mm	32	M8	20 mm	1 mm
MFE050	586207	44 - 50 mm	40	M8	20 mm	1.25 mm
MFE058	586208	50 - 58 mm		M8	20 mm	1.25 mm
MFE068	586209	58 - 68 mm	50	M8	20 mm	1.25 mm



Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne
MFE015	586201	6	17mm	1000N
MFE019	586202	6	17mm	1000N
MFE025	586203	6	22mm	1000N
MFE031	586204	6	22mm	1000N
MFE037	586205	6	22mm	1000N
MFE044	586206	6	27mm	1000N
MFE050	586207	6	27mm	1500N
MFE058	586208	6	27mm	1500N
MFE068	586209	6	32mm	1500N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

