

nVent CADDY Samocięte opaski kablowe



Samoodcinająca opaska kablowa nVent CADDY to wszechstronne, niewymagające użycia narzędzi rozwiązanie dla branży telekomunikacyjnej umożliwiające wiązanie dużych ilości kabli. Ten prosty, ale innowacyjny produkt jest wyposażony w ostrze zapewniające bezpieczne mocowanie i czyste odcinanie resztek opaski. Samoodcinająca opaska kablowa jest wykonana z mocnego nylonu 6/6 i charakteryzuje się wytrzymałością na rozciąganie wynoszącą 50 lbs (22 kg).

FUNKCJE

Eliminuje ostre krawędzie i chroni odsłoniętą skórę przed przecięciami podczas montażu

Wystarczy zacisnąć i przekręcić wolny koniec aby przeciąć opaskę – nie trzeba używać narzędzi tnących

W ofercie różne kolory, w tym czarna wersja odporna na promieniowanie UV, aby umożliwić stosowanie na zewnątrz

Zgodna z dyrektywą RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Nie zawiera halogenów

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275

Zgodność z: IEC® 60695-2-11 (próba rozżarzonego drutu 960°C)





SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Kolor	Długość (L)	Szerokość (W)	Temperatura podczas montażu	Temperatura robocza
CADTIESC14CBAP	601009	Nylon, Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)	Czarny	355.6m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CBAP	601018	Nylon, Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)	Czarny	203.2m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CNAP	601019	Nylon, Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)	Naturalny	203.2m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC11CBAP	601000	Nylon, Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)	Czarny	279.4m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Kolor	Długość (L)	Szerokość (W)	Temperatura podczas montażu	Temperatura robocza
CADTIESC11CNAP	601001	Nylon, Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)	Naturalny	279.4m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC14CNAP	601010	Nylon, Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)	Naturalny	355.6m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

