

# nVent CADDY Speed Link SLS z hakiem pokładowym



## FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji ze specjalnym hakiem

Szybki i łatwy montaż w otworze wykonanym w poszyciu stalowym

Sprężyste zakończenia haka pozwalają na właściwe umiejscowienie w otworze montażowym

Innowacyjna konstrukcja, zapobiega zniszczeniu linki, podczas współpracy z ostrymi krawędziami otworu, wykonanego w poszyciu

Ręczne dokręcenie nakrętki zabezpiecza zamek blokujący w danym położeniu, bez konieczności użycia narzędzi

Możliwość mocowania w profilach strut bez konieczności wkładania palców lub narzędzi do profilu strut



## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał                       | Wykończenie             | Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego | Zgodność z      | Średnica liny z drutu |
|------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| SLS2L3DH         | 196753         | Stal, Stop cynku, Polipropylen | Ocynkowane galwanicznie | 5:01                                               | SMACNA HVAC-DCS | 2 mm                  |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Długość liny z drutu | Grubość blachy poszycia dachowego | A.     | Rozmiar otworu 1 (HS1) | Obciążenie statyczne |
|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|----------------------|
| SLS2L3DH         | 196753         | 3m                   | 1.5 mm Max                        | 9.2 mm | 8 mm                   | 270N                 |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Rozmiar gwintu (TS):</b>    | M8                     |
| <b>Wysokość 1 (H1):</b>        | 53mm                   |
| <b>Wysokość 2 (H2):</b>        | 46.5mm                 |
| <b>Szerokość (W):</b>          | 16 mm                  |
| <b>Grubość (T):</b>            | 4 mm Max               |
| <b>Rozmiar otworu 2 (HS2):</b> | 8 - 10 mm              |
| <b>Rozmiar szczeliny (SS):</b> | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



Zamek blokujący 2 mm pasuje do profili C typu E0 i E0L.



Całkowite obciążenie na linkę w instalacji wielopoziomowej nie może przekroczyć obciążenia statycznego.

Podane w tabeli dopuszczalne obciążenie, ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy nośność elementu konstrukcyjnego (poszycia stalowego) jest odpowiednia.

Należy sprawdzić zalecany wskaźnik nośności w danych producenta poszycia.

## SCHEMATY





## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

