

Taca kosza drucianego PEMSA



Wysoko zaawansowane technicznie funkcje przyczyniają się do bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi.

Sprytna konstrukcja pozwala instalatorowi zmaksymalizować wydajność pracy w terenie za pomocą Rejiband Rapide Integrated Splice.

FUNKCJE

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny system instalacyjny Rejiband Rapide

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne



SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Materiał	Wykończenie	Długość (L)	Wysokość (H)
WBT35X60S4	821003		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X60EG	821000		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	35 mm
WBT35X60BA	821001	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	35 mm
WBT35X150BA	821021	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	35 mm
WBT35X150EG	821020		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	35 mm
WBT35X150S4	821023		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	35 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Materiał	Wykończenie	Długość (L)	Wysokość (H)
WBT35X100S4	821013		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X200BA	821031	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	35 mm
WBT35X200EG	821030		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	35 mm
WBT35X200S4	821033		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X300BA	821041	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	35 mm
WBT35X100EG	821010		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	35 mm
WBT35X400S4	821053		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X300EG	821040		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	35 mm
WBT35X400EG	821050		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	35 mm
WBT35X300S4	821043		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X100BA	821011	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	35 mm
WBT35X400BA	821051	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	35 mm
WBT60X60S4	820003		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X60EG	820000		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm

Table 2/6

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Materiał	Wykończenie	Długość (L)	Wysokość (H)
WBT60X60BA	820001	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	60 mm
WBT60X60BG	820002	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X500BA	820061	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	60 mm
WBT60X300S4	820043		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	60 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Materiał	Wykończenie	Długość (L)	Wysokość (H)
WBT60X300EG	820040		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X400BA	820051	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	60 mm
WBT60X300BG	820042	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X500EG	820060		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X300BA	820041	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	60 mm
WBT60X200S4	820033		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X400BG	820052	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X200EG	820030		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X500BG	820062	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X200BG	820032	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X200BA	820031	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	60 mm
WBT60X100S4	820013		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X400EG	820050		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X150S4	820023		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X100BA	820011	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	60 mm
WBT60X450EG	820080		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm

Table 3/6

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Materiał	Wykończenie	Długość (L)	Wysokość (H)
WBT60X400S4	820053		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X150EG	820020		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Materiał	Wykończenie	Długość (L)	Wysokość (H)
WBT60X150BG	820022	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X100BG	820012	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X100EG	820010		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X450BG	820082	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X150BA	820021	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	60 mm
WBT60X450BA	820081	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	60 mm
WBT60X600BG	820076	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X600EG	820074		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	60 mm
WBT60X600S4	820077		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X600BA	820075	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	60 mm
WBT60X500S4	820063		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT100X100EG	823010		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT100X100BA	823011	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	100 mm
WBT100X100BG	823012	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT100X100S4	823013		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X150BA	823021	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	100 mm
WBT100X150BG	823022	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT100X150EG	823020		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm

Table 4/6

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Materiał	Wykończenie	Długość (L)	Wysokość (H)
WBT100X150S4	823023		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X500S4	823063		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X400BA	823051	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	100 mm
WBT100X300BG	823042	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT100X500EG	823060		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT100X300S4	823043		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X300EG	823040		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT100X400BG	823052	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT100X500BG	823062	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT100X400EG	823050		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT100X400S4	823053		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X600BG	823072	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT100X600BA	823071	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	100 mm
WBT100X450BA	823081	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	100 mm
WBT100X600EG	823070		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT100X500BA	823061	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	100 mm
WBT100X450BG	823082	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT100X600S4	823073		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X450EG	823080		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Materiał	Wykończenie	Długość (L)	Wysokość (H)
WBT100X300BA	823041	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	100 mm

Table 5/6

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Materiał	Wykończenie	Długość (L)	Wysokość (H)
WBT100X200S4	823033		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X200BA	823031	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	100 mm
WBT100X200BG	823032	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT100X200EG	823030		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	100 mm
WBT150X500BG	825062	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm
WBT150X450EG	825080		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm
WBT150X600EG	825070		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm
WBT150X400BA	825051	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	150 mm
WBT150X600S4	825073		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X900BA	825091	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	150 mm
WBT150X900BG	825092	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm
WBT150X300S4	825043		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X200BA	825031	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	150 mm
WBT150X300EG	825040		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm
WBT150X900EG	825090		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm
WBT150X300BG	825042	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm
WBT150X450BA	825081	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	150 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Materiał	Wykończenie	Długość (L)	Wysokość (H)
WBT150X200S4	825033		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X500BA	825061	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	150 mm
WBT150X450S4	825083		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	150 mm

Table 6/6

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Materiał	Wykończenie	Długość (L)	Wysokość (H)
WBT150X200EG	825030		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm
WBT150X450BG	825082	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm
WBT150X200BG	825032	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm
WBT150X400BG	825052	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm
WBT150X400EG	825050		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm
WBT150X500EG	825060		Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm
WBT150X600BA	825071	Czarny	Stal węglowa	Powłoka proszkowa	3000mm	150 mm
WBT150X400S4	825053		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X500S4	825063		Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X600BG	825072	Czarny	Stal węglowa	Ocynkowane galwanicznie	3000mm	150 mm

Table 1/6

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT35X60S4	821003	60 mm	1.19 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X60EG	821000	60 mm	1.2 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X60BA	821001	60 mm	1.2 kg	
WBT35X150BA	821021	150 mm	1.76 kg	
WBT35X150EG	821020	150 mm	1.76 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X150S4	821023	150 mm	2.12 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT35X100S4	821013	100 mm	1.61 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X200BA	821031	200 mm	2.5 kg	
WBT35X200EG	821030	200 mm	2.5 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X200S4	821033	200 mm	3.04 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X300BA	821041	300 mm	3.42 kg	
WBT35X100EG	821010	100 mm	1.62 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X400S4	821053	400 mm	5.22 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X300EG	821040	300 mm	3.42 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X400EG	821050	400 mm	4.29 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X300S4	821043	300 mm	4.13 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X100BA	821011	100 mm	1.62 kg	
WBT35X400BA	821051	400 mm	4.29 kg	
WBT60X60S4	820003	60 mm	2.32 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X60EG	820000	60 mm	2.32 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Table 2/6

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT60X60BA	820001	60 mm	2.32 kg	
WBT60X60BG	820002	60 mm	2.32 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X500BA	820061	500 mm	7.35 kg	
WBT60X300S4	820043	300 mm	5.13 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X300EG	820040	300 mm	5.13 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X400BA	820051	400 mm	6.21 kg	
WBT60X300BG	820042	300 mm	5.13 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X500EG	820060	500 mm	7.35 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT60X300BA	820041	300 mm	5.13 kg	
WBT60X200S4	820033	200 mm	3.33 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X400BG	820052	400 mm	6.21 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X200EG	820030	200 mm	3.33 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X500BG	820062	500 mm	7.35 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X200BG	820032	200 mm	3.33 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X200BA	820031	200 mm	3.33 kg	
WBT60X100S4	820013	100 mm	2.43 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X400EG	820050	400 mm	6.21 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X150S4	820023	150 mm	2.6 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X100BA	820011	100 mm	2.43 kg	
WBT60X450EG	820080	450 mm	6.39 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT

Table 3/6

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT60X400S4	820053	400 mm	6.21 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X150EG	820020	150 mm	2.6 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X150BG	820022	150 mm	2.6 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X100BG	820012	100 mm	2.43 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X100EG	820010	100 mm	2.43 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X450BG	820082	450 mm	6.39 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X150BA	820021	150 mm	2.6 kg	
WBT60X450BA	820081	450 mm	6.39 kg	

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT60X600BG	820076	600 mm	8.43 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X600EG	820074	600 mm	8.43 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X600S4	820077	600 mm	8.43 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X600BA	820075	600 mm	8.43 kg	
WBT60X500S4	820063	500 mm	7.35 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X100EG	823010	100 mm	3.27 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X100BA	823011	100 mm	3.27 kg	
WBT100X100BG	823012	100 mm	3.27 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X100S4	823013	100 mm	3.27 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X150BA	823021	150 mm	3.45 kg	
WBT100X150BG	823022	150 mm	3.45 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X150EG	823020	150 mm	3.45 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT

Table 4/6

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT100X150S4	823023	150 mm	3.45 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X500S4	823063	500 mm	8.34 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X400BA	823051	400 mm	7.23 kg	
WBT100X300BG	823042	300 mm	6.15 kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X500EG	823060	500 mm	8.34 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X300S4	823043	300 mm	6.15 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X300EG	823040	300 mm	6.15 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X400BG	823052	400 mm	7.23 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT100X500BG	823062	500 mm	8.34 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X400EG	823050	400 mm	7.23 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X400S4	823053	400 mm	7.23 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X600BG	823072	600 mm	9.42 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X600BA	823071	600 mm	9.42 kg	
WBT100X450BA	823081	450 mm	7.44 kg	
WBT100X600EG	823070	600 mm	9.42 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X500BA	823061	500 mm	8.34 kg	
WBT100X450BG	823082	450 mm	7.44 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X600S4	823073	600 mm	9.42 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X450EG	823080	450 mm	7.44 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X300BA	823041	300 mm	6.15 kg	

Table 5/6



Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT100X200S4	823033	200 mm	4.14 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X200BA	823031	200 mm	4.14 kg	
WBT100X200BG	823032	200 mm	4.14 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X200EG	823030	200 mm	4.14 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT150X500BG	825062	500 mm	9.7 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X450EG	825080	450 mm	8.68 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600EG	825070	600 mm	10.65 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X400BA	825051	400 mm	8.47 kg	
WBT150X600S4	825073	600 mm	10.65 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X900BA	825091	900 mm	15.98 kg	
WBT150X900BG	825092	900 mm	15.98 kg	

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT150X300S4	825043	300 mm	7.29 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X200BA	825031	200 mm	6.01 kg	
WBT150X300EG	825040	300 mm	7.29 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X900EG	825090	900 mm	15.98 kg	
WBT150X300BG	825042	300 mm	7.29 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X450BA	825081	450 mm	8.68 kg	
WBT150X200S4	825033	200 mm	6.01 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X500BA	825061	500 mm	9.7 kg	
WBT150X450S4	825083	450 mm	8.68 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT

Table 6/6

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia	Certyfikaty
WBT150X200EG	825030	200 mm	6.01 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X450BG	825082	450 mm	8.68 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X200BG	825032	200 mm	6.01 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400BG	825052	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400EG	825050	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X500EG	825060	500 mm	9.7 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600BA	825071	600 mm	10.65 kg	
WBT150X400S4	825053	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X500S4	825063	500 mm	9.7 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600BG	825072	600 mm	10.65 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

