

PX Zcisk do rur o dużej wytrzymałości z gwintem zewnętrznym



FUNKCJE

Zawiera nakrętkę z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym

Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1

Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109

Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

Temperatura: -50 to 120 °C

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)
PXI013S6	578250	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		10 - 13 mm		M10
PXI018EG	577870	Stal, Guma EPDM-SBR	Ocynkowane galwanicznie	14 - 18 mm	10	M10
PXI018S6	578260	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		14 - 18 mm	10	M10
PXI022EG	577880	Stal, Guma EPDM-SBR	Ocynkowane galwanicznie	19 - 22 mm	15	M10
PXI022S6	578270	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		19 - 22 mm	15	M10
PXI028EG	577890	Stal, Guma EPDM-SBR	Ocynkowane galwanicznie	23 - 28 mm	20	M10

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)
PXI028S6	578280	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		23 - 28 mm	20	M10
PXI034EG	577900	Stal, Guma EPDM-SBR	Ocynkowane galwanicznie	29 - 34 mm	25	M10
PXI034S6	578290	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		29 - 34 mm	25	M10
PXI045EG	577920	Stal, Guma EPDM-SBR	Ocynkowane galwanicznie	41 - 45 mm	32	M10
PXI045S6	578310	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		41 - 45 mm	32	M10
PXI050EG	577930	Stal, Guma EPDM-SBR	Ocynkowane galwanicznie	46 - 50 mm	40	M10
PXI050S6	578320	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		46 - 50 mm	40	M10
PXI061EG	577950	Stal, Guma EPDM-SBR	Ocynkowane galwanicznie	56 - 61 mm	50	M10
PXI061S6	578340	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		56 - 61 mm	50	M10
PXI081EG	577980	Stal, Guma EPDM-SBR	Ocynkowane galwanicznie	75 - 81 mm	65	M10
PXI081S6	578370	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		75 - 81 mm	65	M10
PXI093EG	578000	Stal, Guma EPDM-SBR	Ocynkowane galwanicznie	88 - 93 mm	80	M10
PXI093S6	578390	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		88 - 93 mm	80	M10
PXI099S6	578400	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		94 - 99 mm		M10

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)
PXI105S6	578410	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		100 - 105 mm		M10
PXI111S6	578420	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		106 - 111 mm		M10
PXI118EG	578040	Stal, Guma EPDM-SBR	Ocynkowane galwanicznie	112 - 118 mm	100	M10
PXI118S6	578430	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		112 - 118 mm	100	M10

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)
PXI125S6	578440	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		119 - 125 mm		M12
PXI145EG	578080	Stal, Guma EPDM-SBR	Ocynkowane galwanicznie	139 - 145 mm	125	M12
PXI145S6	578470	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		139 - 145 mm	125	M12
PXI151S6	578480	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		146 - 151 mm		M12
PXI164S6	578500	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		158 - 164 mm		M12
PXI170EG	578120	Stal, Guma EPDM-SBR	Ocynkowane galwanicznie	165 - 170 mm	150	M12
PXI170S6	578510	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		165 - 170 mm	150	M12
PXI194S6	578540	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		188 - 194 mm		M12
PXI220EG	578180	Stal, Guma EPDM-SBR	Ocynkowane galwanicznie	215 - 220 mm	200	M12
PXI220S6	578570	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		215 - 220 mm	200	M12
PXI040S6	578300	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		35 - 40 mm		M10
PXI055S6	578330	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401), Guma EPDM-SBR		51 - 55 mm		M10

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Gwint (G)	Szerokość (W)	Grubość (T)	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne
PXI013S6	578250	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI018EG	577870	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI018S6	578260	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI022EG	577880	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI022S6	578270	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI028EG	577890	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI028S6	578280	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI034EG	577900	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI034S6	578290	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI045EG	577920	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N



Numer katalogowy	Numer artykułu	Gwint (G)	Szerokość (W)	Grubość (T)	Średnicawkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne
PXI045S6	578310	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI050EG	577930	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI050S6	578320	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI061EG	577950	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI061S6	578340	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI081EG	577980	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI081S6	578370	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI093EG	578000	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI093S6	578390	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI099S6	578400	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Gwint (G)	Szerokość (W)	Grubość (T)	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne
PXI105S6	578410	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI111S6	578420	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI118EG	578040	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI118S6	578430	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI125S6	578440	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI145EG	578080	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI145S6	578470	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI151S6	578480	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI164S6	578500	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI170EG	578120	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI170S6	578510	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI194S6	578540	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI220EG	578180	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI220S6	578570	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI040S6	578300	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI055S6	578330	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

