

Zatrask zamykający kanał kablowy/zacisk rury



Zatraskowe zaciski kanału kablowego nVent CADDY (seria M) to szybka i skuteczna metoda zabezpieczania odgałęzień kanałów kablowych w instalacjach elektrycznych. Seria M została zaprojektowana tak, aby zapewnić spójność pozycjonowania w danym zastosowaniu poprzez wyeliminowanie przesunięcia kanałów kablowych, a także zachowanie odstępów między skrzynkami elektrycznymi. Zwiększ wydajność instalacji, korzystając z naszej szerokiej gamy kanałów kablowych w swoim następnym projekcie elektrycznym.

FUNKCJE

Można stosować do montażu zarówno pionowego, jak i poziomego

Eliminuje potrzebę przesunięcia zagiętej rury osłonowej

Ręczne zamknięcie bez konieczności zastosowania narzędzi

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding



SPECYFIKACJE

Table 1/2



Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	Rozmiar otworu (HS)	Typ otworu
12MS1	179910	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		22 - 30 mm	7 mm	Bez powłoki ochronnej
16M	170100	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	7 mm	Bez powłoki ochronnej

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	Rozmiar otworu (HS)	Typ otworu
20M	170110	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	7 mm	Bez powłoki ochronnej
24M	170120	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	7 mm	Bez powłoki ochronnej
32M	170130	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	7 mm	Bez powłoki ochronnej
6M	170790	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	7 mm	Bez powłoki ochronnej
812M	177130	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	7 mm	Bez powłoki ochronnej
8MS1	179900	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		18 - 22 mm	7 mm	Bez powłoki ochronnej

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne 1 (F1)	Obciążenie statyczne 2 (F2)	Certyfikaty
12MS1	179910	440N	110N	
16M	170100	440N	110N	UL, cUL
20M	170110	440N	110N	UL, cUL
24M	170120	440N	110N	UL, cUL
32M	170130	440N	110N	cUL, UL
6M	170790	440N	110N	UL, cUL
812M	177130	440N	110N	cUL, UL
8MS1	179900	440N	110N	

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

