


Łącznik kołnierza stalowego



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

FUNKCJE

Można instalować na górnej lub dolnej płóce dwuteowników lub belek

Niski profil łatwo mieści się między blachą trapezową, a konstrukcją stalową

Wbudowany łącznik sprężysty uchylany palcem, umożliwia proste pozycjonowanie

Dostępny również wstępnie zmontowany z Uniwersalnym Łącznikiem Konstrukcyjnym, co eliminuje montaż na budowie

Zrywany łób śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Spełnia wymagania normy NFPA® 13 jako wstępną kwalifikację do aplikacji sejsmicznych

Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®

Materiał: Stal
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość kołnierza (FT)	A.	B.	C.	D.
CSBS1N	404125	6 - 19 mm	21 mm	23 mm	92 mm	67 mm
CSBS2N	404127	19 - 31 mm	23 mm	23 mm	92 mm	79 mm



DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw nie zawiera łącznika konstrukcyjnego i elementu stężącego.

Obciążenia UL				
Numer części	Mocowanie łącznika konstrukcyjnego	Grubość kołnierza	Element usztywniający	Nośność
CSBS1	CSBU1	6 - 8 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	6672 N
		8 - 19 mm		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
CSBS2	CSBU1	19 - 31 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	7561 N
	CSBURC12	19 - 31 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Obciążenia FM								
Numer części	Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej							
	Prostopadły do Konstrukcji				Równoległy do Konstrukcji			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBS1xx	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N
CSBS2xx	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

