

EDGE -48VDC PDU 4X35A I 4X60A

NUMER KATALOGOWY

21280-002



Jednostka dystrybucji zasilania nVent Edge-DC-48VDC (DCDU) została zaprojektowana w celu zapewnienia wydajnej, bezpiecznej i niezawodnej dystrybucji energii dla środowisk telekomunikacyjnych i środowisk obliczeniowych brzegowych. Urządzenie to zapewnia optymalną wydajność i ochronę infrastruktury krytycznej.

FUNKCJE

Wysoka moc: Solidne wejście 250 A 48 VDC

Zdolność wiązania niewidomych: Obsługuje przełączane i mierzone moduły DC od 10 A do 60 A

Alarm wyzwalania wyłącznika automatycznego: Natychmiastowe powiadomienie w celu skrócenia czasu reakcji

Zgodność ze standardami branżowymi: Certyfikat UL / CE

Wyłączniki wymienne na gorąco z precyzyjnym dozowaniem: Dla energii, mocy, prądu i napięcia zarówno na poziomie wejścia, jak i urządzenia

Sterowanie granulatami z przełączaniem poziomu urządzenia: Zarządzanie poszczególnymi urządzeniami w celu uzyskania optymalnej wydajności

Monitorowanie poziomu rozliczeń: Identyfikacja potencjalnych awarii systemu

Inteligentny system alarmowy: Informuje o przekroczeniach wartości nadprądowych, przepięciowych, podnapięciowych i innych przekroczeniach progowych

Interfejs kontrolera: Połączenie sieciowe TCP lub IP

Lokalne kierownictwo: Posiada przycisk na panelu przednim do przełączania wyjścia modułu. Wskaźnik LED stanu panelu szybko przekazuje informacje o module do lokalnego użytkownika



ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Dystrybutor zasilania

Wyłącznik obwodu: - 48 VDC 60 Amp; - 48 VDC 35 Amp

Liczba wyłączników obwodu: 8

Głębokość: 410mm

Napięcie wejściowe DC: -48V min

Typ pomiaru: Wylot

Liczba gniazd przełączanych: (4) 60 A; (4) 35 A

Wysokość stojaka: 3U

Szerokość stojaka: 84HP

Prąd znamionowy: 250A

Typ: - 48 V DCDU

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dokładne informacje na temat konfiguracji można znaleźć w tabeli dostarczonej z produktem.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.