

Stojak na rurę teleskopową



Teleskopowa podpora rurowa nVent CADDY to regulowane i elastyczne rozwiązanie do podtrzymywania poziomych odcinków rur przy użyciu tradycyjnego mocowania typu siodło V lub kołnierza śrubowego. Konstrukcja zapewnia szybszy montaż i łatwe dostosowanie do różnych średnic rur oraz wysokości nad podłożem. Unikalne mocowanie za pomocą śruby V, wyposażone we wbudowaną technologię nVent CADDY Rod Lock oraz uchwyty do mocowania kołnierza, może być stosowane w szerokim zakresie układów otworów montażowych, rozmiarów i średnic rur, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe i liczbę wymaganych komponentów, zapewniając oszczędności przekraczające dwie trzecie. Dostarczana jako kompletna, gotowa do użycia rozwiązanie teleskopowa podpora rurowa nVent CADDY stanowi nowoczesne rozwiązanie dla instalacji rurowych.

FUNKCJE

Podpiera i mocuje niskie, poziome rury

Kompletny zestaw gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, zapewnia kompaktowe rozwiązanie, upraszczając zapotrzebowanie materiałowe i zmniejszając ilość wymaganej przestrzeni magazynowej

Zaprojektowany, aby zminimalizować produkcję i skrócić czas montażu kompletnego stojaka nawet o 80%

Teleskopowy słupek zapewnia szybką pionową regulację wysokości

Element mocujący w kształcie litery V może pomieścić wiele rozmiarów rur, zmniejszając zapasy o ponad 65%

Łatwa "push-to-install" funkcja nVent CADDY Rod Lock umożliwia szybki montaż śruby V

Zintegrowany otwór na dole stojaka zapewnia odprowadzanie skroplin

Zawiera cztery otwory do mocowania podstawy do podłogi

Zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Typ 37, 38), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 37)

Materiał: Stal
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	NB/DN	A.	B.	C.	D.
CTS10	580066	125 - 250	605 - 1070 mm	365 mm	216 mm	165 mm
CTS10A24		300 - 600		686 mm		
CTSS10		125 - 250	410 - 655 mm	365 mm	216 mm	165 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	E)	G.	Rozmiar otworu (HS)	Obciążenie statyczne	Masa urządzenia
CTS10	580066	135 - 260 mm	608 - 1021 mm	16 mm	13540N	16.1 kg
CTS10A24				16 mm		3.4 kg
CTSS10		135 - 260 mm	405 - 595 mm	16 mm	13540N	14.3 kg



DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



Po zaizolowaniu rury zainstalować śrubę V po izolacji.

Po wykręceniu śruby „V” na teleskopowym stojaku do rur można umieścić rury o rozmiarze sięgającym 24”. W przypadku podtrzymywania większych rur monter musi określić ich ciężar oraz właściwe rozstawienie.

Współczynnik bezpieczeństwa 2:1 stosowany dla metrycznego obciążenia statycznego. Współczynnik bezpieczeństwa 3.5:1 stosowany dla imperialnego obciążenia statycznego.

SCHEMATY





OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

