


# Dynasphere Air Terminal, MKIV



Uderzenia piorunów mogą wiązać się z drastycznymi konsekwencjami w dziedzinie bezpieczeństwa i strat materialnych. W ujęciu ogólnym im wyżej jest usytuowany dany obiekt tym bardziej jest narażony na uderzenia piorunów. W celu przechwycenia ładunku pioruna w wymaganym punkcie i bezpiecznego odprowadzenia energii do uziemienia wymagane jest zastosowanie prętów lub zwodów.

Zwody ERICO Dynasphere umożliwiają przechwycenie uderzenia pioruna w optymalnym punkcie i zapobiegają uderzeniu w niezabezpieczone struktury i uszkodzeniu ich komponentów. Podstawową funkcją zwodu lub układu zwodów jest przechwycenie uderzenia pioruna w preferowanym punkcie w celu odprowadzenia prądu wyładowczego za pośrednictwem przewodu (przewodów) do systemu uziemienia.

## FUNKCJE

Dynamiczna reakcja na zbliżający się lider odgórny pioruna


Technologia nieradioaktywna

Zewnętrzne źródło zasilania nie jest wymagane

Trzy wymienne łączą dla specjalnych zastosowań na wysokościach

## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał                              | Temperatura   | Średnica (Ø) | Wysokość (H) | Rozmiar gwintu (TS) | Masa urządzenia |
|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| D/SMKIVSS        | 702085         | Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401) | -40 to 100 °C | 257 mm       | 220 mm       | 1/2" BSPP           | 2.6 kg          |



### OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

#### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

#### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

#### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**