

Airbender, wkładka przewodnicy karty, blokada 70P, 4HP, 160mm, zestaw 10 sztuk

NUMER KATALOGOWY

24563-040

Wkładka nVent SCHROFF Airbender zwiększa wydajność chłodzenia nawet o 85% na gniazdo poprzez zrównoważenie przepływu powietrza w środowiskach o mieszanej impedancji. Jest łatwy w instalacji, zmniejsza hałas wentylatora i poprawia ogólną wydajność systemu.

FUNKCJE


Wkładki prowadzące do kart Airbender zwiększają wydajność chłodzenia w systemach elektronicznych nawet o 85% na gniazdo 4HP poprzez zrównoważenie przepływu powietrza w środowiskach z mieszanymi impedancjami powietrza

blokada 70%: Airbender wprowadza dodatkową impedancję powietrza w gniazdach z mniej krytycznymi komponentami, przekierowując przepływ powietrza do bardziej wrażliwych stref i zapewniając lepsze wyniki chłodzenia dla wszystkich kart

Łatwa instalacja: Wystarczy przypiąć airbender do plastikowych przewodnic kart nVent SCHROFF i opcjonalnie zamocować go śrubą

Sprzyja zmniejszeniu hałasu wytwarzanego przez wentylatory, utrzymując je w wydajnym punkcie roboczym

Giętarki powietrza i CassettePRO nie mogą być używane razem w tym samym gnieździe.



ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Przegroda powietrzna

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Współpracuje z: Stojaki podrzędne; Obudowy; Systemy

Szerokość stojaka: 4HP

Głębokość: 160mm

Materiał: Poliwęglan

Liczba opakowań: 10

Kolor: Szary

Zgodność z: EN 45545-2; UL® 94V-0

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Airbenders z różnymi poziomami blokady dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE