

Uziemienie złącza szyny zbiorczej, stały przewód okrągły



FUNKCJE

Rozwiązanie przeznaczone do podłączania litych przewodów o przekroju okrągłym, takich jak ERICO CU-BOND, do uziemiających szyn zbiorczych

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Wysokość (H)	Średnica (Ø)	Rozmiar otworu (HS)	Rozmiar gwintu (TS)
BCR8T	Stop miedzi, Stal nierdzewna 18-8 (norma EN 1.4305)	Cynowany	50 mm	20 mm	9.5 mm	M10

Table 2/2

Numer katalogowy	Przewód nVent ERICO Cu-Bond	Zgodność z
BCR8T	CBSC8	IEC® 62561-1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zgodność z normą IEC jest zapewniona tylko w przypadku wymienionych przewodów nVent ERICO Cu-Bond.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.