


Siatkowe złącze sieciowe wiązania, MBNC240



FUNKCJE

Umożliwia szybkie, łatwe i tanie podłączanie przewodów uziemiających i połączeniowych na miejscu

Klamry przeznaczone do dużych obciążeń z osprzętem ze stali nierdzewnej można zakopywać bezpośrednio w ziemi

Rozwiązanie to mieści dodatkowe przewody wielożyłowe, za pomocą których można wykonać połączenia z urządzeniami i stalowymi elementami budynków

Możliwość połączenia z uniwersalnym zaciskiem do stojaka na potrzeby wykonania połączeń ze stojakami o różnych rozmiarach w ramach sieci masy budynku




SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Materiał	Rozmiar przewodu	Przewód nVent ERICO Cu-Bond	Zgodność z
MBNC240	Miedź, Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)	#2 pełny – 4/0 linkowy, 35 mm ² - 100 mm ²	CBSC8, CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zgodność z normą IEC jest zapewniona tylko w przypadku wyszczególnionych przewodów nVent ERICO Cu-Bond.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE