

Przełącznik drzwi kablowych do oświetlenia obudowy LED EL



Gotowe do użycia kable zasilające, kable przelotowe i przełączniki drzwiowe. Kable są dostępne w różnych kolorach.

FUNKCJE

Opis: Kable prefabrykowane do oświetlenia LED w obudowach. Korzystanie z tych kabli ułatwia montaż oświetlenia i oszczędza czas.

Połączenie: Wejście, z okablowaniem przelotowym, kable 3-żyłowe (24V z kablem 2-żyłowym).

Wymiary: Różne długości: Patrz lista produktów.

Materiał: Miedź
Wykończenie: Gładki

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Kolor	Długość	Rodzaj kabla	Typ połączenia	Liczba opakowań
ELC3001DU	Akcesoria ogólne IEC	Czarny	3000m m	Kabel do przełącznika drzwiowego	TPS-Cable for Doorswitch, UL Version	1
ELC1005PB	Akcesoria ogólne IEC	Czarny	1000m m	Kabel przyłączeniowy	Wlot, 3-biegunowy, 100-240 V AC	5
ELC1005PO	Akcesoria ogólne IEC	Pomarańczowy	1000m m	Kabel przyłączeniowy	Wlot, 3-biegunowy, 100-240 V AC	5
ELC1005TB	Akcesoria ogólne IEC	Czarny	1000m m	Okablowanie przelotowe	Okablowanie korytka, 3-biegunowy, 100-240 V AC	5
ELC1005TG24V	Akcesoria ogólne IEC	Szary	1000m m	Okablowanie przelotowe	Okablowanie korytka, 2-biegunowy, 24 V (DC)	5
ELC1005TO	Akcesoria ogólne IEC	Pomarańczowy	1000m m	Okablowanie przelotowe	Okablowanie korytka, 3-biegunowy, 100-240 V AC	5
ELC3001DE	Akcesoria ogólne IEC	Czarny	3000m m	Kabel do przełącznika drzwiowego	Kabel TPS do przełącznika drzwiowego, wersja ENEC	1

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Kolor	Długość	Rodzaj kabla	Typ połączenia	Liczba opakowań
ELC3005PB	Akcesoria ogólne IEC	Czarny	3000m m	Kabel przyłączeniowy	Wlot, 3-biegunowy, 100-240 V AC	5
ELC3005PG24V	Akcesoria ogólne IEC	Szary	3000m m	Kabel przyłączeniowy	Wlot, 2-biegunowy, 24 V (DC)	5
ELC3005PO	Akcesoria ogólne IEC	Pomarańczowy	3000m m	Kabel przyłączeniowy	Wlot, 3-biegunowy, 100-240 V AC	5

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wersja UL – gotowy do użycia kabel TPS do wyłącznika drzwiowego (z certyfikatem UL).

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.