


Szyny nośne, CB



Belka nośna z możliwością regulacji szerokości lub głębokości.

FUNKCJE

Opis: Używane do ciężkich urządzeń , np. transformatory, mocowanych na dnie obudowy.

Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 para z akcesoriami montażowymi.

Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka cynkowana
Grubość: 1.5mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Nośność	Materiał obudowy
CB400	74mm	400mm	23mm	2500N	Stal miękka
CB500	74mm	500mm	23mm	2100N	Stal miękka
CB600	74mm	600mm	23mm	1800N	Stal miękka
CB800	74mm	800mm	23mm	1300N	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podane maksymalne obciążenie na jedną belkę.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.