

Maszyna do cięcia, NC-CUT

Przycinarka do kanałów kablowych i szyn DIN



FUNKCJE

Opis: Półautomatyczna maszyna NC-CUT optymalizuje cięcie szyn DIN i kanałów kablowych, zwiększając wydajność pracy i minimalizując ilość odpadów. Oprogramowanie maszyny importuje utworzony układ paneli, generuje uproszczoną listę cięcia i prowadzi operatora przez cały proces. Mechaniczny ogranicznik końcowy eliminuje konieczność ręcznego pomiaru i zapobiega potencjalnym błędom ludzkim. Nadaje się do jednorazowego użytku, produkcji seryjnej lub prefabrykacji w celu późniejszego wykorzystania.

Interfejs HMI: Nowoczesne rozwiązanie operacyjne z ekranem dotykowym o przekątnej 19 cali, klawiaturą z manipulatorem kulowym oraz komputerem z 64-bitowym systemem operacyjnym Windows 10.

Drukarka: Etykiety są drukowane automatycznie w celu zapewnienia szybkiego i niezawodnego montażu panelu.

Materiał obrabiany: Kanał kablowy o szerokości do 125 mm, szyny DIN NS 15, NS 35/7,5 i NS 35/15 (zgodnie z normą EN 60 715). Szyny zbiorcze NLS-CU 3/10. Długość cięcia kanałów kablowych, szyn DIN i szyn zbiorczych jest ograniczona do zakresu od 140 mm do 2200 mm.

Precyzja: Precyzyjne cięcie z tolerancją 0.5 mm.

Oprogramowanie maszyny: Dołączone aplikacje umożliwiają intuicyjne programowanie.

Interfejs: Projekty generowane przy użyciu niemal wszystkich dostępnych na rynku systemów CAD i planowania elektronicznego mogą być przetwarzane bezpośrednio w oprogramowaniu maszyny przy użyciu plików .CSV i .TXT. Pliki można importować bezpośrednio do oprogramowania maszyny.

Napięcie znamionowe: 240 V, 1~, 50 Hz.

Prąd znamionowy: 8 / 16 A.

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Kolor
NCCUT2000	1000mm	4215mm	900mm	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Czarny, Czerwony

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.