


# Obudowa z podwójnymi drzwiami, MAD



Seria obudów naściennych MAD z stali miękkiej z podwójnymi drzwiami stanowi doskonałe rozwiązanie do instalacji w ograniczonych przestrzeniach, gdzie pojedyncze drzwi po otwarciu zajmowałyby zbyt dużo miejsca przed obudową. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz obudowy i sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach.

## NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

## FUNKCJE

**Materiał:** Korpus: Stal miękka 1.5 mm. Płyta przelotowa: Stal miękka 1.4 mm. Drzwi: Stal miękka 2 mm, płyta montażowa: Stal galwanizowana 2 mm / 2.5 mm – MAD1001030R5 i wyższe.

**Korpus:** Element składany i zgrzewany liniowo. Cztery otwory o średnicy 8.5 mm do montażu naściennego, przetłocznia o średnicy 20.4 mm i grubości 2 mm zapewniające obieg powietrza wokół tylnej części obudowy.

**Drzwiczki:** Do montażu powierzchniowego, otwieranie w zakresie 130°. Kryte zdejmowane zawiasy ze sworzniem. Wewnątrz, przyspawane kołki M6 do montażu profili MMDP. Dwa zdejmowane panele montażowe w prawych drzwiach i dwa w lewych drzwiach. Tłoczona, jednoczęściowa uszczelka poliuretanowa zapewnia odpowiednie uszczelnienie.

**Zamek:** Niestandardowy zamek dwupiórowy umożliwiający łatwe otwieranie drzwi, dwupiórowa wkładka 3 mm oraz ruch w zakresie 90°. Trzypunktowy system zasuw. Inne wkładki są dostępne jako akcesoria.

**Płyta montażowa:** Płyta montażowa jest oznaczona pionowa w odstępach co 10 mm w celu ułatwienia poziomego pozycjonowania urządzeń. W górnej i dolnej części znajdują się otwory ułatwiające mocowanie kabli. Mocowanie na kołki M8 zgrzewane na wcisk z tyłu obudowy. W przypadku rozmiarów 800 mm i powyżej wszystkie krawędzie są wzmacniane przez składanie. Akcesorium AMG umożliwia dostosowanie pozycji płyty montażowej do dowolnej głębokości.

**Otwór płyty przepustu kablowego:** Element znajdujący się całkowicie z tyłu obudowy i ułatwiający okablowanie na płycie montażowej.

**Zabezpieczenie:** IP 55 | TYPE 12 | IK 10. W przypadku instalacji zewnętrznych zalecane jest użycie osłony przeciwdeszczowej, ARF oraz farby poliestrowej 100% wraz z podkładem chroniącym przed korozją. W przypadku zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń należy wziąć pod uwagę odporność na korozję.

**Wykończenie:** Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.

Dostawa: Obudowa z drzwiami i płytą montażową (niedołączonymi do elementów o numerach katalogowych kończących się znakami PER5). Dwa profile mocujące we wszystkich drzwiach. Płyty przelotowe z uszczelkami, metalowy dwupiórowy klucz 3 mm i akcesoria montażowe. Elementy uziemienia.


|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Grubość korpusu:</b> | 1.5mm             |
| <b>Grubość drzwi:</b>   | 2mm               |
| <b>Kolor:</b>           | Jasnoszary        |
| <b>Materiał:</b>        | Stal miękka       |
| <b>Wykończenie:</b>     | Powłoka proszkowa |
| <b>Kod koloru:</b>      | RAL 7035          |

## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Głębokość (D) | Płyta montażowa w zestawie | Rozmiar panelu | Maks. głębokość montażu |
|------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| MAD1401030R5     | 1400mm       | 1000mm        | 300mm         | Tak                        | 1370 x 950mm   | 282mm                   |
| MAD0801230PER5   | 800mm        | 1200mm        | 300mm         | Nie                        |                |                         |
| MAD1201230R5     | 1200mm       | 1200mm        | 300mm         | Tak                        | 1170 x 1150mm  | 282mm                   |
| MAD1201030PER5   | 1200mm       | 1000mm        | 300mm         | Nie                        |                |                         |
| MAD1401030PER5   | 1400mm       | 1000mm        | 300mm         | Nie                        |                |                         |
| MAD1201030R5     | 1200mm       | 1000mm        | 300mm         | Tak                        | 1170 x 950mm   | 282mm                   |
| MAD0608030PER5   | 600mm        | 800mm         | 300mm         | Nie                        |                |                         |
| MAD0801230R5     | 800mm        | 1200mm        | 300mm         | Tak                        | 770 x 1150mm   | 282mm                   |
| MAD1001030PER5   | 1000mm       | 1000mm        | 300mm         | Nie                        |                |                         |
| MAD0608030R5     | 600mm        | 800mm         | 300mm         | Tak                        | 570 x 750mm    | 282mm                   |
| MAD1001030R5     | 1000mm       | 1000mm        | 300mm         | Tak                        | 970 x 950mm    | 282mm                   |
| MAD1201230PER5   | 1200mm       | 1200mm        | 300mm         | Nie                        |                |                         |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

\* 3-punktowa zasuwa.



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE