


Obudowa z podwójnymi drzwiami, MAD



Seria obudów naściennych MAD z stali miękkiej z podwójnymi drzwiami stanowi doskonałe rozwiązanie do instalacji w ograniczonych przestrzeniach, gdzie pojedyncze drzwi po otwarciu zajmowałyby zbyt dużo miejsca przed obudową. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz obudowy i sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKCJE

Materiał: Korpus: Stal miękka 1.5 mm. Płyta przelotowa: Stal miękka 1.4 mm. Drzwi: Stal miękka 2 mm, płyta montażowa: Stal galwanizowana 2 mm / 2.5 mm – MAD1001030R5 i wyższe.

Korpus: Element składany i zgrzewany liniowo. Cztery otwory o średnicy 8.5 mm do montażu naściennego, przetłocznia o średnicy 20.4 mm i grubości 2 mm zapewniające obieg powietrza wokół tylnej części obudowy.

Drzwiczki: Do montażu powierzchniowego, otwieranie w zakresie 130°. Kryte zdejmowane zawiasy ze sworzniem. Wewnątrz, przyspawane kołki M6 do montażu profili MMDP. Dwa zdejmowane panele montażowe w prawych drzwiach i dwa w lewych drzwiach. Tłoczona, jednoczęściowa uszczelka poliuretanowa zapewnia odpowiednie uszczelnienie.

Zamek: Niestandardowy zamek dwupiórowy umożliwiający łatwe otwieranie drzwi, dwupiórowa wkładka 3 mm oraz ruch w zakresie 90°. Trzypunktowy system zasuw. Inne wkładki są dostępne jako akcesoria.

Płyta montażowa: Płyta montażowa jest oznaczona pionowa w odstępach co 10 mm w celu ułatwienia poziomego pozycjonowania urządzeń. W górnej i dolnej części znajdują się otwory ułatwiające mocowanie kabli. Mocowanie na kołki M8 zgrzewane na wcisk z tyłu obudowy. W przypadku rozmiarów 800 mm i powyżej wszystkie krawędzie są wzmacniane przez składanie. Akcesorium AMG umożliwia dostosowanie pozycji płyty montażowej do dowolnej głębokości.

Otwór płyty przepustu kablowego: Element znajdujący się całkowicie z tyłu obudowy i ułatwiający okablowanie na płycie montażowej.

Zabezpieczenie: IP 55 | TYPE 12 | IK 10. W przypadku instalacji zewnętrznych zalecane jest użycie osłony przeciwdeszczowej, ARF oraz farby poliestrowej 100% wraz z podkładem chroniącym przed korozją. W przypadku zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń należy wziąć pod uwagę odporność na korozję.

Wykończenie: Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.

Dostawa: Obudowa z drzwiami i płytą montażową (niedołączonymi do elementów o numerach katalogowych kończących się znakami PER5). Dwa profile mocujące we wszystkich drzwiach. Płyty przelotowe z uszczelkami, metalowy dwupiórowy kluczek 3 mm i akcesoria montażowe. Elementy uziemienia.


Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kolor:	Jasnoszary
Kod koloru:	RAL 7035
Grubość korpusu:	1.5mm
Grubość drzwi:	2mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAD0608030PER5	600mm	800mm	300mm	Nie		
MAD0608030R5	600mm	800mm	300mm	Tak	570 x 750mm	282mm
MAD0801230PER5	800mm	1200mm	300mm	Nie		
MAD0801230R5	800mm	1200mm	300mm	Tak	770 x 1150mm	282mm
MAD1001030PER5	1000mm	1000mm	300mm	Nie		
MAD1001030R5	1000mm	1000mm	300mm	Tak	970 x 950mm	282mm
MAD1201030PER5	1200mm	1000mm	300mm	Nie		
MAD1201030R5	1200mm	1000mm	300mm	Tak	1170 x 950mm	282mm
MAD1201230PER5	1200mm	1200mm	300mm	Nie		
MAD1201230R5	1200mm	1200mm	300mm	Tak	1170 x 1150mm	282mm
MAD1401030PER5	1400mm	1000mm	300mm	Nie		
MAD1401030R5	1400mm	1000mm	300mm	Tak	1370 x 950mm	282mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* 3-punktowa zasuwa.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

