

Podstawa przedniego/tylnego cokołu, PFS

Ten cokół z stali nierdzewnej umożliwia kablowanie bez żadnych ograniczeń. Instalowanie kabli jest łatwe, ponieważ cokół tworzy dodatkowe miejsce pod obudową.



FUNKCJE

Opis: Sekcje przedniego i tylnego cokołu. Do kablowania bez żadnych ograniczeń i zgodnie z standardem VDE 0113. Cokół zawiera cztery elementy kątowe z zdejmowanymi pokrywami przednimi. Panele boczne PSS należy zamawiać oddzielnie. Wytwarzane dla wysokości 100 mm i 200 mm. Cokoły o wysokości 200 mm są dostarczane z tylną pokrywą do kablowania, która zawiera dwa zdejmowane panele o wysokości 100 mm. Pokrywa przednia to jednoczęściowy panel o wysokości 200 mm. Wszystkie panele mają podwójne powroty na każdym panelu służące zwiększeniu wytrzymałości.

Materiał: AISI 304/AISI 316L Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana. Narożniki 2 mm i panele 1.5 mm.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Ilość sztuk w zestawie: 1 x cokół przedni i 1 x cokół tylny z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Dodać panele boczne PSS, aby uzyskać kompletny cokół.

Grubość: 1.5mm
Wykończenie: Powierzchnia szorstkowana

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał	Materiał obudowy
PFS1100	100mm	1000mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304	Stal miękka
PFS1100-316	100mm	1000mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316	Stal miękka
PFS2120	200mm	1200mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304	Stal miękka
PFS2060	200mm	600mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304	Stal miękka
PFS1060	100mm	600mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304	Stal miękka
PFS2080-316	200mm	800mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316	Stal miękka
PFS2100-316	200mm	1000mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316	Stal miękka
PFS1080-316	100mm	800mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316	Stal miękka

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał	Materiał obudowy
PFS1120-316	100mm	1200mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316	Stal miękka
PFS1120	100mm	1200mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304	Stal miękka
PFS1080	100mm	800mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304	Stal miękka
PFS2080	200mm	800mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304	Stal miękka
PFS1060-316	100mm	600mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316	Stal miękka
PFS2100	200mm	1000mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304	Stal miękka
PFS2120-316	200mm	1200mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316	Stal miękka
PFS2060-316	200mm	600mm	60mm	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Do obudów o szerokości 1600 mm użyć cokołu o szerokości 2 x 800 mm.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE