


Ostona tylna EuropacPRO do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej, 6 U, 84 km

NUMER KATALOGOWY

34561-764

Tylna pokrywa jest używana jako ekranowana tylna granica i wymaga 60 mm przestrzeni. Dlatego też, jeśli używana jest tylna pokrywa, głębokość panelu bocznego musi być o 60 mm większa niż głębokość płyty. Kontakt między tylną pokrywą silnika a poziomymi szynami jest ustalany za pomocą listwy stykowej ze stali nierdzewnej do pokrywy. Dlatego nie jest konieczne dodatkowe uszczelnienie EMC. Tylna pokrywa nie może być używana jednocześnie z tylnym profilem narożnym.



FUNKCJE

Tylna pokrywa jest używana jako ekranowana tylna granica. Tylna pokrywa silnika wymaga 60 mm przestrzeni. Dlatego też, jeśli używana jest tylna pokrywa, głębokość panelu bocznego musi być o 60 mm większa niż głębokość płyty. Przykład: W przypadku płyty o głębokości 160 mm stosuje się panel boczny (z tylną pokrywą silnika) 235 mm (175 mm + 60 mm)

Kontakt między tylną pokrywą silnika a poziomymi szynami jest ustalany za pomocą listwy stykowej ze stali nierdzewnej do pokrywy. Dlatego nie jest konieczne dodatkowe uszczelnienie EMC

Tylna pokrywa nie może być używana jednocześnie z tylnym profilem narożnym

W przypadku ekranowania EMC należy zamówić oddzielnie uszczelkę EMC dla szyny poziomej.



ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 6U

Szerokość stojaka: 84HP

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Powierzchnia pasywowana

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO

Typ produktu: Pokrywa

Typ: Tylina pokrywa

Współpracuje z: Stojaki podrzędne

Waga netto: 0.48kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymagana ilość śrub na tylną pokrywę: 3 U subrack 10 śrub; 6 U subrack 16 śrub.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE