


Przednie/tylne ramy górne do obudów podłogowych, MCU

Rama ta tworzy dodatkowe miejsce na górze i może być oddzielona od obudowy. Ma uniwersalne otwory systemowe ułatwiające montaż akcesoriów.



FUNKCJE

Opis: Do wprowadzania i prowadzenia kabla lub do instalacji systemu rozprowadzenia zasilania. Mocowanie do górnej części obudowy za pomocą czterech śrub M12. Dostępne wysokości 200 mm i 300 mm. Do zamknięcia góry obudowy można użyć płyty dachowej CCR. Do podnoszenia MCU wraz z obudową potrzebny jest oddzielny zestaw do podnoszenia MCUK.

Panele boczne: MCUP można zamawiać jako osprzęt.

Materiał: Rama z blachy stalowej 1,75 mm, panele z blachy stalowej 1,35 mm.

Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.

Zabezpieczenie: Spełnia wymagania IP55.

Liczba sztuk w zestawie: 1 sztuka, w zestawie przednie i tylne panele oraz osprzęt montażowy (bez płyty dachowej).

Kolor:	Jasnoszary
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035
Materiał:	Stal

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
MCU2066R5	200mm	600mm	600mm	Stal
MCU2126R5	200mm	1200mm	600mm	Stal
MCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Stal
MCU2065R5	200mm	600mm	500mm	Stal
MCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Stal
MCU2128R5	200mm	1200mm	800mm	Stal
MCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Stal
MCU2125R5	200mm	1200mm	500mm	Stal
MCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Stal
MCU2108R5	200mm	1000mm	800mm	Stal
MCU2105R5	200mm	1000mm	500mm	Stal
MCU2068R5	200mm	600mm	800mm	Stal
MCU2085R5	200mm	800mm	500mm	Stal
MCU2106R5	200mm	1000mm	600mm	Stal
MCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Stal
MCU3066R5	300mm	600mm	600mm	Stal
MCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Stal
MCU3106R5	300mm	1000mm	600mm	Stal
MCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Stal
MCU3108R5	300mm	1000mm	800mm	Stal

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
MCU3068R5	300mm	600mm	800mm	Stal
MCU3126R5	300mm	1200mm	600mm	Stal
MCU3128R5	300mm	1200mm	800mm	Stal

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE