

Płyta dławikowa z wybijaczami, AFK



Stalowa płyta dławikowa z wybitymi przetłoczeniami daje możliwość wybicia odpowiedniej liczby otworów na kable.

FUNKCJE

Opis: Płyty dławikowe z wybitymi przetłoczeniami wg. tabeli

Materiał: Stal miękka 1,4 mm.

Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

Grubość: 1.4mm
Kolor: Jasnoszary
Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka proszkowa
Kod koloru: RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wzorzec zaślepki	Typ płyty przepustów	Szerokość otworów płyty przepustów
AFK21R5	342mm	128mm	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2	310mm
AFK31R5	442mm	128mm	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3	410mm
AFK11SR5	242mm	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1 S.	210mm
AFK42R5	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4	510mm
AFK41R5	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4	510mm
AFK21SR5	342mm	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S.	310mm
AFK31SR5	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S.	410mm
AFK11R5	242mm	128mm	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1	210mm

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wzorzec zaślepki	Typ płyty przepustów	Szerokość otworów płyty przepustów
AFK12R5	242mm	128mm	3mm	(12) M16, (I) M25, (I) M32	1	210mm
AFK22R5	342mm	128mm	3mm	(21) M16, (I) M32, (I) M25	2	310mm
AFK32R5	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3	410mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE