

Ogrzewacze do miejsc niebezpiecznych



Zaprojektowane do stref zagrożonych wybuchem, w których komponenty elektroniczne wymagają ochrony przed niskimi temperaturami, kondensacją i korozją.

NORMY BRANŻOWE

ATEX, IECEx

II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td A21 IP65 T200 C

NEC CSA us

Class I, Div 1 Groups A, B, C, D / Class II Div 1 Groups E, F, G

FUNKCJE

50W, 80W, 200W, 300W, 400W and 600W models available

Provides freeze protection down to -76 F / -60 C

Conductive and Convection heating types available

50W and 80W models can be mounted directly to manifolds, measuring or analyzing instruments, control valves, and similar equipment

200W, 300W, 400W, 600W models are finned heaters that heat the area by transferring the heat from the heater to surrounding air, creating a convection current

Two thermostat options available with a 50 F / 10 C or 68 F / 20 C set point

Materiał: Aluminium
Wykończenie: Anodyzowany
Kolor: Czarny

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Napięcie nominalne	Wydajność grzewcza	Napięcie AC
HLTSTAT10C	28mm	23mm	109mm			
HLTSTAT20C	28mm	23mm	109mm			
DAHHL200AC	226mm	229mm	61mm	115V	200W	110V
DAHHL300AC	325mm	229mm	61mm	115V	300W	110V

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Napięcie nominalne	Wydajność grzewcza	Napięcie AC
DAHHL4001A	226mm	229mm	61mm	115V	400W	110V
DAHHL4002A	226mm	229mm	61mm	220V	400W	207V
DAHHL501AC	89mm	41mm	30mm	115V	50W	110V
DAHHL6001A	325mm	229mm	61mm	115V	600W	110V
DAHHL6002A	325mm	229mm	61mm	220V	600W	207V
DAHHL801AC	89mm	41mm	30mm	115V	80W	110V

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

