


Wzmocnione pręty nośne, CBU



Wytrzymała belka nośna do montażu ciężkich komponentów, takich jak transformatory, dostarczana z śrubami przesuwными w kształcie T i jest wyposażona w otwory umożliwiające montaż w dowolnej pozycji w obudowie.

FUNKCJE

Opis: Wytrzymała belka nośna do montażu ciężkich komponentów, takich jak transformatory, dostarczana z śrubami przesuwными w kształcie T i jest wyposażona w otwory umożliwiające montaż w dowolnej pozycji w obudowie.

Materiał: Stal ocynkowana 2,5 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 para z akcesoriami montażowymi i 4 śrubami przesuwными w kształcie T.

Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka cynkowana
Grubość: 2.5mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Nośność	Materiał obudowy
CBU1000	49mm	1000mm	31mm	1800N	Stal miękka
CBU1200	49mm	1200mm	31mm	1500N	Stal miękka
CBU400	49mm	400mm	31mm	3000N	Stal miękka
CBU500	49mm	500mm	31mm	3000N	Stal miękka
CBU600	49mm	600mm	31mm	3000N	Stal miękka
CBU800	49mm	800mm	31mm	2250N	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podane maksymalne obciążenie na jedną belkę.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.