


Wersja kompaktowa z podwójnymi drzwiami ze stali miękkiej, MKD



Stojące obudowy ze stali miękkiej z podwójnymi drzwiami, MKD, doskonale nadają się do instalacji w ograniczonej przestrzeni, gdzie pojedyncze drzwi zajmowałyby za dużo miejsca po otwarciu. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz obudowy i sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKCJE

Materiał: Korpus: Malowana stal 1.35 mm. Panele tylne i dachowe: Malowana stal 1.5 mm. Drzwi: Malowana stal 2 mm. Płyta montażowa: Stal ocynkowana 3 mm. Płyty dolne: Stal ocynkowana 1 mm.

Korpus: Rama cztery razy złożona i zgrzewana liniowo. Zintegrowane profile głębokości z otworami umożliwiającym regulowanie głębokości montażu płyty montażowej.

Drzwiczki: Montowane na czterech zawiasach. Zawierają ramę z otworami co 25 mm. Standardowych drzwi nie można odwrócić. Do lewostronnego otwierania należy zamówić oddzielne drzwi.

Panel tylny: Wyposażony w sześć wkrętów torx M6. Standardowe akcesoria do montażu tylnych drzwi. Dzielone panele tylne do obudów o szerokości 1600 mm.

Panel daszku: Zdejmowany.

Zamek: 4-punktowy system ryglowania w drzwiach głównych i 2-punktowy system ryglowania w drzwiach podrzędnych. Standardowy zamek dwupiórowy z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębni, klamki uchylne i uchwyty w kształcie litery T dostępne są jako akcesoria.

Płyty dolne: Składa się z trzech części.

Płyta montażowa: Podwójnie złożona i wsuwana na miejsce. Regulowana na głębokość co 25 mm za pomocą akcesorium MPD02. Dostarczana poza opakowaniem obudowy.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione za pomocą mocowań i są wyposażone w oddzielny kołek uziemienia.

Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturalna RAL 7035.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 55 | TYP 12 | IK 10.

Dostawa: Korpus z drzwiami, panel tylny, panel dachowy, płyty dolne, płyta montażowa (z wyjątkiem wersji PE) i rama drzwi. W zestawie śruby uziemienia. Obudowa dostarczana jest na palecie o szerokości identycznej z obudową. Opakowaniowe podlega recyklingowi.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

Grubość korpusu: 1.35mm
Grubość drzwi: 2mm
Wykończenie: Cynkowane; Powłoka proszkowa
Materiał: Stal miękka

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MKD20124R5	2000mm	1200mm	400mm	Tak	1894 x 1094mm	359mm
MKD16125R5	1600mm	1200mm	500mm	Tak	1494 x 1094mm	459mm
MKD12124R5	1200mm	1200mm	400mm	Tak	1094 x 1094mm	359mm
MKD20164PER5	2000mm	1600mm	400mm	Nie		
MKD14124R5	1400mm	1200mm	400mm	Tak	1294 x 1094mm	359mm
MKD20125R5	2000mm	1200mm	500mm	Tak	1894 x 1094mm	459mm
MKD14103PER5	1400mm	1000mm	300mm	Nie		
MKD18124PER5	1800mm	1200mm	400mm	Nie		
MKD18124R5	1800mm	1200mm	400mm	Tak	1694 x 1094mm	359mm
MKD20125PER5	2000mm	1200mm	500mm	Nie		
MKD14124PER5	1400mm	1200mm	400mm	Nie		
MKD14103R5	1400mm	1000mm	300mm	Tak	1294 x 894mm	259mm
MKD16124R5	1600mm	1200mm	400mm	Tak	1494 x 1094mm	359mm
MKD18125PER5	1800mm	1200mm	500mm	Nie		
MKD14104PER5	1400mm	1000mm	400mm	Nie		
MKD20124PER5	2000mm	1200mm	400mm	Nie		
MKD14123R5	1400mm	1200mm	300mm	Tak	1294 x 1094mm	259mm
MKD18125R5	1800mm	1200mm	500mm	Tak	1694 x 1094mm	459mm
MKD18165R5	1800mm	1600mm	500mm	Tak	1694 x 1494mm	459mm
MKD18164PER5	1800mm	1600mm	400mm	Nie		

Table 2/2


Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MKD14104R5	1400mm	1000mm	400mm	Tak	1294 x 894mm	359mm

Numer katalogowy	Wysokość(H)	Szerokość(W)	Głębokość(D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MKD18165PER5	1800mm	1600mm	500mm	Nie		
MKD14123PER5	1400mm	1200mm	300mm	Nie		
MKD18164R5	1800mm	1600mm	400mm	Tak	1694 x 1494mm	359mm
MKD20164R5	2000mm	1600mm	400mm	Tak	1894 x 1494mm	359mm
MKD20165PER5	2000mm	1600mm	500mm	Nie		
MKD16124PER5	1600mm	1200mm	400mm	Nie		
MKD16125PER5	1600mm	1200mm	400mm	Nie		
MKD12124PER5	1200mm	1200mm	400mm	Nie		
MKD20165R5	2000mm	1600mm	500mm	Tak	1894 x 1494mm	459mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu uzyskania dodatkowych opcji okablowania dodać cokoły PF i PCP.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE