


Obudowa komputera przemysłowego ze stali miękkiej, MCM



Obudowa stojąca z stali miękkiej z serii MCM jest fabrycznie skonfigurowana przy użyciu wbudowanych akcesoriów ułatwiających montaż komputerów przemysłowych i urządzeń peryferyjnych. Można ją zamawiać wraz z odpowiednimi akcesoriami w zestawie, podając jeden numer części, co znacznie upraszcza proces zamawiania.

NORMY BRANŻOWE

CE UKCA

GOST

FUNKCJE

Materiał: Rama: Płyta stalowa 1.5 mm. Dach i panele boczne: Płyta stalowa 1.35 mm. Drzwi: Płyta stalowa 2 mm. Płyty dolne: Stal galwanizowana 1 mm.

Rama: Spawane liniowo odwrócone profile otwarte z otworami co 25 mm, zgodne z normą DIN 43660. Posiada zintegrowane otwory zewnętrzne.

Drzwiczki: Montaż z dwoma zawiasami na każde drzwi. Drzwi górne z wizjerem z szkła bezpiecznego. Pole widzenia umożliwia obserwowanie monitora o rozdzielczości 14"-21". Dla zamki C21323 w drzwiach górnych oraz system z zasuwnicą dwupunktową i standardowym zamkiem 3 mm z dwoma bitami w drzwiach dolnych.

Drzwiczki tylne: Montaż na zawiasach umożliwia otwieranie drzwi w lewą lub w prawą stronę. zestaw zawiera ramę drzwiczkową z otworami co 25 mm. System z zasuwnicą czteropunktową i standardowym zamkiem 3 mm z dwoma bitami.

Panel klawiatury: Panel z pionowym otworem na klawiaturę. Wysuwana podkładka pod mysz dla osób leworęcznych i praworęcznych. Maksymalne wymiary klawiatury: 470 x 190 x 45 mm. Zamek C21323.

Płyty dolne: Składa się z trzech lub czterech (D> 600) elementów.

Wykończenie: Malowanie w dwóch odcieniach. Drzwi, panele boczne, dach i rama pokryte strukturalnym lakierem RAL 7035 techniką proszkową. Panele boczne pod klawiaturę i pokrywa górna drzwi monitora pokryte strukturalnym lakierem RAL 7015 techniką proszkową. Opcjonalnie dostępne również inne kombinacje kolorów.

Funkcje: Specjalna konstrukcja dachu i paneli bocznych chroni wyposażenie przed kradzieżą. Wszystkie panele są dostępne dopiero po otwarciu drzwi. Na pokrywie górnej można umieścić nazwę firmy klienta (opcjonalnie).

Zabezpieczenie: IP 44 | IK 10. Stopień ochrony IP 30 przy otwartej ladzie na klawiaturę.

Wymagania montażowe: Należy zapewnić dodatkowe półki na urządzenia.


Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami tylnymi, panelami bocznymi, panelem dachowym, drzwiami na monitor, panelem na klawiaturę, płytami dolnymi i półką na monitor wraz z zaciskami do przymocowania monitora. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Obudowa jest dostarczana na palecie o takiej samej szerokości jak obudowa. Cały materiał opakowaniowy nadaje się do ponownego przetworzenia.

Grubość drzwi: 2mm
Kolor: Jasnoszary
Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka proszkowa
Kod koloru: RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Masa
MCM16068	1600mm	600mm	800mm	112.5kg
MCM16066	1600mm	600mm	600mm	111kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.