

Zespół wentylatora dachowego, RFU

Ten wentylator filtrujący dachowy RFU o stopniu ochrony IP 33 lub 54, przeznaczony do zamontowania na dachu obudowy, jest łatwy w montażu dzięki mocowaniu na zatrzaski. Dzięki temu nie ma potrzeby wykorzystywania powierzchni na drzwiach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować usterki komponentów i przestoje. Niezawodny silnik wentylatora filtrującego gwarantuje stałą wentylację w każdej obudowie, w której jest zainstalowany wentylator.


NORMY BRANŻOWE

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC



FUNKCJE

Opis: Wentylator dachowy montowany w górnej części obudowy zapewnia wymuszoną wentylację. Moduł można łatwo zamontować przy użyciu systemu szybkiego mocowania, a wymagane wycięcie jest takie samo dla różnych przepływów powietrza. Łożysko kulkowe.

Materiał: Malowana stal miękka oraz formowane wtryskowo, samogasnące tworzywo termoplastyczne (ABS-FR), UL94V0.

Zakres temperatur: Od -15 °C do +55 °C.

Rodzaj połączenia: Listwa zaciskowa.

Wykończenie: RAL 7035.

Ilość sztuk w zestawie: Jeden wentylator dachowy.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kolor:	Jasnoszary
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Swobodny przepływ powietrza	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar wycięcia	Napięcie nominalne
RFU10003R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10005R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10013R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10015R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU5003R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5005R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5013R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU5015R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU7003R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7005R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7013R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7015R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFUM05					291 x 291mm	
RFUM0710					291 x 291mm	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

(1) Wartość w tabeli dotyczy zestawienia RFU + EFA500-700R5.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.