

Agregat chłodniczy z mocowaniem bocznym, WAL



Chłodziarki naścienne nVent HOFFMAN są przeznaczone do montażu na ścianie lub drzwiach obudowy systemu akumulatorowego magazynowania energii. Zapewniają wydajne i precyzyjne chłodzenie akumulatorów cieczą, które pozwala zoptymalizować ich działanie.

NORMY BRANŻOWE

UL/cUL listed; file SA6453

CE

IP55

FUNKCJE

Chłodzony powietrzem agregat chłodniczy schładza ciecz chłodzącą akumulatory systemów BESS

Wydajność chłodzenia 14 kW

Podzespoły o zmiennej prędkości obrotowej zapewniające wysoką wydajność

Precyzyjna kontrola temperatury płynu

Szeroki roboczy zakres temperatur otoczenia

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Moc nominalna w watach przy 50 Hz	Moc nominalna w watach przy 60 Hz	Typ płynu	Napięcie nominalne	Częstotliwość znamionowa	Czynnik chłodniczy
WALA5	14000W	14000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.