

Obudowa jednodrzwiowa ze stali nierdzewnej, ASR



Obudowy naścienne z stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii ASR o stopniu ochrony IP 66 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale w przemyśle produkcji żywności i napojów, w przemyśle farmaceutycznym, a także prawie we wszystkich innych warunkach, w zależności od stopnia narażenia.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKCJE

Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304L / AISI 316L. Korpus: 1.5 mm. Drzwi: 1.5 mm, 2 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2 mm.

Korpus: Gięty i spawany. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.

Drzwiczki: Formowane z jednego elementu. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Ukryte zawiasy ze stali nierdzewnej AISI 304 ze sworzniami niegubnymi. Możliwość montażu pozwalającego otwierać drzwi w lewą lub w prawą stronę. Szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka poliuretanowa lub wtryskiwana uszczelka silikonowa. Wewnętrzne, spawane kołki M6 do montowania opcjonalnych profili drzwiowych MMDP.

Zamek: Niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy, wykonany ze stopu Zamak, umożliwiający ruch pod kątem 90°, wyposażony w mechanizm tłumiący drgania. Dwa zamki w obudowach o wysokości od 600 mm do 800 mm. Trzypunktowy system zasuw lub 3 zamki do obudów o wysokości 1000 mm i większej. Zamek ze stali nierdzewnej oraz inne wersje dostępne są jako akcesoria.

Płyta montażowa: Płyta montażowa z oznaczaniem pionowym w odstępach co 10 mm, które ułatwiają poziome rozmieszczanie urządzeń. Otwory znajdujące się w górnej i w dolnej części ułatwiają montaż przewodów. Mocowanie do tylnej ściany obudowy za pośrednictwem kołków spawanych M8. Wszystkie krawędzie boczne o długości 800 mm i dłuższe są wzmocnione poprzez zawinięcie. Dzięki zastosowaniu elementu AMG położenie płyty montażowej można regulować na dowolną głębokość.

Dojście kabli: Standardowo brak otworów w płycie dławikowej w celu zapewnienia maksymalnej szczelności i przejrzystego prowadzenia linii.

Zabezpieczenie: Zgodny z IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Dostawa: Szafa z drzwiami, płytą montażową, kluczem 3 mm z dwoma bitami z tworzywa i akcesoriami montażowymi. Metalowy klucz, dla wysokości 1000 mm i większej.

Informacje dodatkowe: W przypadku montażu na zewnątrz w środowisku narażonym na opady zaleca się zastosowanie daszku przeciwdeszczowego. W miejscu narażonym na szybkie zmiany temperatury należy wziąć pod uwagę ryzyko kondensacji pary wodnej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji poświęconej systemom zarządzania temperaturą firmy nVent HOFFMAN.

Grubość korpusu: 1.5mm
Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana

SPECYFIKACJE

Table 1/3						
Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Typ uszczelki	Materiał	Maks. głębokość montażu
ASR0808030-316	800mm	800mm	300mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	282mm
ASR0505021-316	500mm	500mm	210mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	192mm
ASR0403021-316	400mm	300mm	210mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	192mm
ASR0608030	600mm	800mm	300mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	282mm
ASR0362415	360mm	240mm	150mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	132mm
ASR0243615	240mm	360mm	150mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	132mm
ASR1208030-316	1200mm	800mm	300mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	282mm
ASR0606030-316	600mm	600mm	300mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	282mm
ASR0604021	600mm	400mm	210mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	192mm
ASR0403021	400mm	300mm	210mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	192mm
ASR1208030	1200mm	800mm	300mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	282mm
ASR0242415	240mm	240mm	150mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	132mm
ASR0182415-316	180mm	240mm	150mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	132mm
ASR0604021-316	600mm	400mm	210mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	192mm
ASR0403015-316	400mm	300mm	150mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	132mm
ASR0362415-316	360mm	240mm	150mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	132mm
ASR0606030	600mm	600mm	300mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	282mm
ASR1008030-316	1000mm	800mm	300mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	282mm
ASR0606021	600mm	600mm	210mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	192mm
ASR1008030	1000mm	800mm	300mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	282mm

Table 2/3


Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Typ uszczelki	Materiał	Maks. głębokość montażu
ASR0606021-316	600mm	600mm	210mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	192mm
ASR0242415-316	240mm	240mm	150mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	132mm
ASR0403015	400mm	300mm	150mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	132mm
ASR0806021-316	800mm	600mm	210mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	192mm
ASR0302015	300mm	200mm	150mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	132mm
ASR1408040	1400mm	800mm	400mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	382mm
ASR0806021	800mm	600mm	210mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	192mm
ASR0504021	500mm	400mm	210mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	192mm
ASR0243615-316	240mm	360mm	150mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	132mm
ASR0404021-316	400mm	400mm	210mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	192mm
ASR0182415	180mm	240mm	150mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	132mm
ASR0808030	800mm	800mm	300mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	282mm
ASR0806030	800mm	600mm	300mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	282mm
ASR0504021-316	500mm	400mm	210mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	192mm
ASR0806030-316	800mm	600mm	300mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	282mm
ASR1208040-316	1200mm	800mm	400mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	382mm
ASR0406021	400mm	600mm	210mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	192mm
ASR0302015-316	300mm	200mm	150mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	132mm
ASR0404021	400mm	400mm	210mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	192mm
ASR0505021	500mm	500mm	210mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	192mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Typ uszczelki	Materiał	Maks. głębokość montażu
ASR0608030-316	600mm	800mm	300mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	282mm
ASR1208040	1200mm	800mm	400mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	382mm
ASR0406021-316	400mm	600mm	210mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	192mm
ASR1408040-316	1400mm	800mm	400mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	382mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* Obudowy o wysokości 1000 mm i większej wyposażone są w system z zasuwnicą trzypunktową lub 3 zamki.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE