

Kompaktowe modele serii T.

Kompaktowe klimatyzatory zewnętrzne serii T zapewniają kompaktową powierzchnię, minimalizując nieruchomości i maksymalizując pojemność. Ich dyskretna konstrukcja pomaga im wtopić się w wytrzymałe środowiska fabryczne lub zewnętrzne. Każda jednostka jest wyposażona w elementy odporne na korozję, grzejniki sprężarek i regulatory ciśnienia głowicy dla optymalnej wydajności na zewnątrz.

NORMY BRANŻOWE

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

FUNKCJE

Kompaktowa konstrukcja pozwala zminimalizować ilość nieruchomości i zmaksymalizować pojemność

Modele do zasilania 115, 230 i 460 VAC

Temperatura pracy modelu zewnętrznego wynosi od -40 F/55 C do F/131 C.

UL wymienione, aby zaoszczędzić czas i pieniądze klientów dzięki zatwierdzeniom agencji (niektóre modele UL uznane)

Malowana blacha blaszana lub ze stali nierdzewnej do trudnych warunków fabrycznych i zewnętrznych

Niezawodny termostat mechaniczny po stronie obudowy urządzenia

Dwa wentylatory po stronie skraplacza zapewniają nadmiarowość wydajności

Czyścić, wielokrotnego użytku filtr z siateczki aluminiowej chroni cewki, zapewniając maksymalną wydajność chłodzenia

Opcje montażu zewnętrznego i w pełni wpuszczonego w wielu modelach

Łatwe w montażu kołnierze do łatwego montażu

Każda jednostka sprawdzona funkcjonalnie przed wysyłką

Standardowe modele klimatyzatorów zewnętrznych obejmują: Termostat, elementy odporne na korozję, przełącznik awarii, grzałka sprężarki, kontrola ciśnienia głowicy, grzałka obudowy i R134A czynnik chłodniczy

Elementy montażowe, uszczelki i instrukcja obsługi dostarczone wraz z urządzeniem

Pozycja T150116G120 jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Moc nominalna w watach	Pojemność nominalna BTU/h	Napięcie nominalne	Liczba faz	Czynnik chłodniczy	Materiał
T430826G108	2403W	8200Btu/h	230V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T150116G100	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Stal miękka
T501226G150	3636W	12407Btu/h	230V	1	R134a	Stal miękka
T200246G401	586W	2000Btu/h	460V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T430616G150	1846W	6303Btu/h	115V	1	R134a	Stal miękka
T150116G150	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Stal miękka
T501226G125	3636W	12407Btu/h	230V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T200246G400	586W	2000Btu/h	460V	1	R134a	Stal miękka
T430816G150	2374W	8100Btu/h	115V	1	R134a	Stal miękka
T150116G151	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T430826G150	2403W	8200Btu/h	230V	1	R134a	Stal miękka
T200226G158	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T150126G100	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Stal miękka
T430626G159	1934W	6600Btu/h	230V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T200226G150	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Stal miękka
T150126G104	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T430816G153	2374W	8100Btu/h	115V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T430626G150	1934W	6600Btu/h	230V	1	R134a	Stal miękka
T200226G103	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T150126G120	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Stal miękka

Table 2/2

Numer katalogowy	Moc nominalna w watach	Pojemność nominalna BTU/h	Napięcie nominalne	Liczba faz	Czynnik chłodniczy	Materiał
T200226G100	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Stal miękka
T431016G102	3224W	11000Btu/h	115V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T150126G150	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Stal miękka
T290426G161	1172W	4000Btu/h	230V	1	R134a	Stal nierdzewna 304

Numer katalogowy	Moc nominalna w watach	Pojemność nominalna BTU/h	Napięcie nominalne	Liczba faz	Czynnik chłodniczy	Materiał
T200216G157	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T200216G100	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Stal miękka
T431016G150	3224W	11000Btu/h	115V	1	R134a	Stal miękka
T290426G150	1172W	4000Btu/h	230V	1	R134a	Stal miękka
T200216G155	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T200216G150	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Stal miękka
T431026G104	2989W	10200Btu/h	230V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T290416G159	1172W	4000Btu/h	115V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T150116G152	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T531926G109	5978W	20400Btu/h	230V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T290416G150	1172W	4000Btu/h	115V	1	R134a	Stal miękka
T430616G102	1846W	6303Btu/h	115V	1	R134a	Stal nierdzewna 304
T150116G120	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* Informacje na temat pełnej specyfikacji produktu, krzywych wydajności i szczegółowych rysunków znajdują się w arkuszu danych technicznych

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE