

Górne i dolne panele do obudów stojących podłogowych, DPC

Montaż drzwi i paneli pozwala zachować estetykę i stopień ochrony IP obudowy.



FUNKCJE

Opis: Wymagane do zakrycia zbędnych przestrzeni na dole i górze obudowy. Używane w połączeniu z dzielnikami poziomymi CDH, częściowymi drzwiami DP, częściowymi panelami DPP i drzwiami miejsca na kable DPA.

Materiał: Płyta stalowa 1,75 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 44. Dla IP 21 dostarczane bez uszczelki.

Wymagania montażowe: DPC przykrywa 200 mm wysokości obudowy. Więc, w obudowie o wysokości 2000 mm, po zastosowaniu DPC, pozostaje 1800 mm miejsca na częściowe drzwi/panele.

Ilość sztuk w zestawie: Górny i dolny panel z akcesoriami montażowymi.

Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kolor:	Jasnoszary
Kod koloru:	RAL 7035
Grubość:	1.75mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy
DPC0714R5	104mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy
DPC0716R5	104mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DPC0718R5	104mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.