

# Wentylowane cokoły przednie/tylne, PV

Przedni i tylny cokół umożliwia kablowanie bez żadnych ograniczeń zgodnie z standardem VDE 0113. Instalowanie kabli jest łatwe, ponieważ cokół tworzy dodatkowe miejsce pod obudową. Żaluzje wentylacyjne umożliwiają naturalną wentylację w obszarze poniżej obudowy.

## FUNKCJE

Opis: Sekcje przedniego i tylnego cokołu z wentylowanymi panelami. Zaleca się ich używanie z wentylowaną płytą dolną CVB. Do kablowania bez żadnych ograniczeń i zgodnie z standardem VDE 0113. Cokół zawiera cztery elementy kątowe z zdejmowanymi pokrywami przednimi. Wszystkie panele mają podwójne powroty służące zwiększeniu wytrzymałości. Dostępne tylko o wysokości 100 mm.

Materiał: Części narożne z stali miękkiej 2 mm, a panele – 1,5 mm.

Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturalna RAL 7022.

Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw 4 części kątowych wraz z pokrywami. Panel przedni i boczny z akcesoriami montażowymi do paneli bocznych PS lub paneli poprzecznych PCP.

Wymagania montażowe: Aby uzyskać kompletny cokół należy dodać panele boczne PS. Podczas łączenia obudów zaleca się dodanie paneli poprzecznych PCP do podtrzymania kanału kablowego i uzyskania dodatkowej sztywności. Używać wentylowanych płyt dolnych CVB, aby uzyskać lepszą wentylację obudowy.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Grubość:</b>     | 1.5mm             |
| <b>Materiał:</b>    | Stal miękka       |
| <b>Wykończenie:</b> | Powłoka proszkowa |
| <b>Kod koloru:</b>  | RAL 7022          |
| <b>Kolor:</b>       | Szary Umbra       |

## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Rodzina produktów | Materiał obudowy |
|------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|
| PV1040           | 100mm    | 400mm     | 62mm      | Wolnostojący      | Stal miękka      |
| PV1120           | 100mm    | 1200mm    | 62mm      | Wolnostojący      | Stal miękka      |
| PV1100           | 100mm    | 1000mm    | 62mm      | Wolnostojący      | Stal miękka      |

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Rodzina produktów | Materiał obudowy |
|------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|
| PV1080           | 100mm    | 800mm     | 62mm      | Wolnostojący      | Stal miękka      |
| PV1060           | 100mm    | 600mm     | 62mm      | Wolnostojący      | Stal miękka      |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**