

Wentylowane panele górne i dolne do obudów stojących podłogowych, DPCV

Montaż drzwi i paneli umożliwia zachowanie ochrony IP i estetyki obudowy. Panele wentylacyjne zapewniają naturalną wentylację.



FUNKCJE

Opis: Do zakrycia przestrzeni na górze i dole, z szczelinami wentylacyjnymi w celu dodatkowego rozpraszania ciepła w obudowach rozdzielnic. Używane w połączeniu z dzielnikami poziomymi CDH

Materiał: Płyta stalowa 1

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 20.

Wymagania montażowe: DPCV zakrywa 200 mm wysokości obudowy. Więc dla obudowy o wysokości 2000 mm, przy zastosowaniu DPCV, pozostaje 1800 mm miejsca na częściowe drzwi/panele.

Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z akcesoriami montażowymi.

Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kolor:	Jasnoszary
Kod koloru:	RAL 7035
Grubość:	1.75mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wysokość 1	Wysokość 2	Rodzina produktów
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Wolnostojący

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wysokość 1	Wysokość 2	Rodzina produktów
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Wolnostojący
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Wolnostojący

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.