

Wentylowane panele górne i dolne do obudów stojących podłogowych, DPCV

Montaż drzwi i paneli umożliwia zachowanie ochrony IP i estetyki obudowy. Panele wentylacyjne zapewniają naturalną wentylację.



FUNKCJE

Opis: Do zakrycia przestrzeni na górze i dole, z szczelinami wentylacyjnymi w celu dodatkowego rozpraszania ciepła w obudowach rozdzielnic. Używane w połączeniu z dzielnikami poziomymi CDH

Materiał: Płyta stalowa 1

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 20.

Wymagania montażowe: DPCV zakrywa 200 mm wysokości obudowy. Więc dla obudowy o wysokości 2000 mm, przy zastosowaniu DPCV, pozostaje 1800 mm miejsca na częściowe drzwi/panele.

Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z akcesoriami montażowymi.

Grubość:	1.75mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wysokość 1	Wysokość 2	Rodzina produktów
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Wolnostojący

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wysokość 1	Wysokość 2	Rodzina produktów
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Wolnostojący
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Wolnostojący

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE