

Wewnętrzny klimatyzator montowany pionowo, E-NEXT



Esta unidade de arrefecimento vertical, E-NEXT, com um grau de proteção IP55 – NEMA TYPE12, está disponível em vários tamanhos para diferentes requisitos de arrefecimento. Assim, é fácil escolher a melhor solução de arrefecimento, incluindo soluções em aço inoxidável para ambientes exigentes.

FUNKCJE

Zaawansowany mikroport: umożliwia skonfigurowanie, czy wewnętrzny wentylator po otwarciu mikroportu ma pozostać aktywny, czy ma zostać wyłączony.

Tryb ECO: dostępny w standardzie we wszystkich produktach w ofercie, umożliwia zoptymalizowanie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii.

Konwersja jednostek temperatury (°C / °F): funkcja ta pozwala płynnie przełączać się między stopniami Celsjusza i Fahrenheita poprzez zmodyfikowanie pojedynczego parametru.

Konserwacja predykcyjna: inteligentny system samouczący monitoruje wydajność i powiadamia użytkownika o konieczności przeprowadzenia konserwacji, minimalizując przestoje.

Tryb serwisowy: umożliwia przeprowadzenie szybkiej diagnostyki i sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia.

Zarządzanie skraplaniem wody: wszystkie modele o mocy 1000 W i powyżej są wyposażone w zewnętrzny układ odprowadzania kondensatu. System ten nie wymaga doprowadzenia zasilania i pozwala odprowadzić kondensat bez konieczności montowania osobnego złącza spustowego.

Zintegrowane taśmy uszczelniające: fabrycznie zamontowane uszczelki umożliwiają idealne dopasowanie klimatyzatora do obudowy elektrycznej, zapewniając wysoki stopień ochrony IP i upraszczając instalację.

Wszechstronne opcje montażu: dostępne są wersje do standardowego montażu na zewnątrz oraz montażu półwpuszczanego. Szablony wycięć i rysunki techniczne wersji do montażu półwpuszczanego są dostępne na stronie z zasobami.

Magnetyczny system mocowania filtra: upraszcza wymianę filtra, nie psując jednocześnie eleganckiego, nowoczesnego wyglądu serii E-NEXT.

Termostat cyfrowy (TX-i40): zapewnia pełną, wszechstronną kontrolę dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zaawansowanym opcjom łączności.



SPECYFIKACJE

Table 1/4

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Czynnik chłodniczy
NXT08C0E1U00000	880W	705W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NXT16C0E1U00009	1600W	1100W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NXT06B0E1U00009	720W	555W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT20C0E1U00009	2000W	1500W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NXT40B0E1U00009	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT06C0E1U00000	720W	555W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NXT40B0E1U00000	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT10B0E1U00000	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT20B0E1U00000	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT06C0E1U00009	720W	555W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NXT04B0T1U00000	380W	240W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
EGOS3BT19	300W	150W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT30B0E1U00009	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT20B0E1U00009	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT30B0E1U00000	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT08B0E1U00000	880W	705W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT04B0T1U00009	380W	240W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT20C0E1U00000	2000W	1500W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NXT08B0E1U00009	880W	705W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT10C0E1U00000	1000W	760W	115V	1Ph	60 Hz	R513A

Table 2/4

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Czynnik chłodniczy
NXT10C0E1U00009	1000W	760W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NXT12C0E1U00000	1250W	930W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NXT04C0T1U00009	380W	240W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NXT12C0E1U00009	1250W	930W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NXT08C0E1U00009	880W	705W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NXT16C0E1U00000	1600W	1100W	115V	1Ph	60 Hz	R513A

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Czynnik chłodniczy
NXT12B0E1U00009	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT12B0E1U00000	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT06B0E1U00000	720W	555W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT04C0T1U00000	380W	240W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
EGOS3BT1B	300W	150W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT16B0E1U00000	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT16B0E1U00009	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT10B0E1U00009	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NXT16K0E1U00009	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NXT10K0E1U00009	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NXT08K0E1C00000	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NXT06K0E1C00000	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NXT10K0E1U00000	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NXT12K0E1C00009	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A

Table 3/4

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Czynnik chłodniczy
NXT04K0T1C00009	380W	240W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NXT12K0E1C00000	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NXT08K0E1C00009	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NXT16K0E1U00000	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NXT06K0E1C00009	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NXT04K0T1C00000	380W	240W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
EGO A5MTE9	14800W	11300W	400V	3Ph	50 Hz	R410A
EGO A0NTEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
EGO A5NTE9	15150W	11600W	460V	3Ph	60 Hz	R410A
EGO A5NTEB	15150W	11600W	460V	3Ph	60 Hz	R410A
EGO A0MTEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
EGO80MTE9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
NXT60H0E1U00009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EGO80NTEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
NXT60H0E1U00000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EGO60MTE9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 Hz	R407C
NXT40H0E1U00009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EGO60MTEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 Hz	R407C
NXT40H0E1U00000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Czynnik chłodniczy
EGO60NTE9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 Hz	R407C

Table 4/4

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Czynnik chłodniczy
EGO80MTEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
NXT30H0E1U00009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EGO45MTEB	14800W	11300W	400V	3Ph	50 Hz	R410A
EGO40NTE9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
EGO60NTEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 Hz	R407C
NXT30H0E1U00000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EGO40MTE9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
NXT20H0E1U00009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EGO80NTE9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
NXT20H0E1U00000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zintegrowana karta Modbus RTU (RS485): jest zamontowana we wszystkich urządzeniach wyposażonych w termostat TX-i40 i umożliwia bezproblemowe włączenie klimatyzatorów do przemysłowych sieci komunikacyjnych.

Zaawansowane sekwencjonowanie: umożliwia połączenie dwóch urządzeń w skoordynowany układ w celu zrównoważenia obciążenia i zapewnienia nadmiarowości oraz wydłużenia żywotności systemu.

Low-Noise Version Optional configuration with modulated-speed fans for quiet operation in residential or noise-sensitive commercial environments.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE