

Aluminiowa, jednodrzwiowa obudowa do montażu na ścianie, WAS



Seria aluminiowych jednodrzwiowych obudów do montażu na ścianie z serii WAS o stopniu ochrony IP 66 jest dostępna od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza szafy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Seria WAS idealnie sprawdza się w strefach narażonych na korozję i niekorzystne warunki otoczenia.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

FUNKCJE

Materiał: Aluminium AlMg3. Korpus: 2 mm. Drzwi: 2,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2 mm.

Korpus: Gięty i spawany. Cztery kołki M8 × 13 do montażu profili dolnych / płyty montażowej. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.

Drzwi: Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Kryte demontowalne zawiasy ze sworzniami niegubnymi. Otwieranie po lewej lub prawej stronie. Wewnętrzne spawane kołki M6 z zamontowanymi profilami drzwiowymi MMDP. Szczelność zapewnia wylewana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa.

Spełnia wymagania IP66 | IK 08

Zamek: niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy, umożliwiający ruch pod kątem 90°, wyposażony w mechanizm tłumiący drgania. Dwa zamki w obudowach o wysokości od 600 mm do 800 mm. Trzypunktowy system zasuwy do obudów o wysokości 1000 mm i większej. Inne wkładki są dostępne jako akcesoria.

Płyta montażowa: Płyta montażowa jest oznaczona w pionie, w odstępach co 10 mm w celu ułatwienia poziomego pozycjonowania urządzeń. Otwory znajdujące się w górnej i w dolnej części ułatwiają montaż przewodów. Mocowanie na kołki M8 zgrzewane na wcisk z tyłu szafy. W przypadku rozmiarów 800 mm i powyżej wszystkie krawędzie są wzmacniane przez wygięcie. Dzięki akcesorium AMG położenie płyty montażowej można wyregulować na dowolną głębokość.

Dojście kabli: Standardowo brak otworów w płycie dławikowej w celu zapewnienia maksymalnej szczelności.

Uziemienie: Kołki uziemiające M8 × 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.

Dostawa: Obudowa z drzwiami i płytą montażową, profilami do montażu drzwi, dwupiórowym kluczem 3 mm z tworzywa sztucznego i akcesoriami montażowymi. Metalowy klucz w modelach o wysokości 1000 mm i wyższych. Elementy uziemienia.

Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.

Dostawa: Obudowa z drzwiami i płytą montażową. Plastikowy dwupiórowy klucz 3 mm i akcesoria montażowe. Metalowy klucz, dla wysokości 1000 mm i większej. Elementy uziemienia.

Grubość korpusu:	2mm
Kolor:	Jasnoszary
Kod koloru:	RAL 7035
Grubość drzwi:	2.5mm
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Materiał:	Aluminium

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba urządzeń blokujących	Rozmiar panelu	Masa
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	1	370x250mm	5.3kg
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	1	370x250mm	5.5kg
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	1	370x350mm	6.5kg
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	1	470x350mm	7.9kg
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	1	470x450mm	10.5kg
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2	570x350mm	10.3kg
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2	570x550mm	14.4kg
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2	570x550mm	15.6kg
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2	770x550mm	20.4kg
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2	770x750mm	23.7kg
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2	970x750mm	32.2kg
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2	1170x750mm	36.7kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.