

EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, ciężki, ekranowany

EMC ekranowany subrack do montażu na płycie montażowej, wersja ciężka z przyspawanymi panelami bocznymi.



FUNKCJE

Podpórka z bocznym panelem typu H („Heavy”), wspornik 19” jest mocno przymocowany do panelu bocznego (spawane na zimno)

Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Aluminiowa konstrukcja

Szyna pozioma typu „Heavy”

Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną

EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Wstrząsy i wibracje testowane zgodnie z niemieckimi normami "Bahn" BN 411002, BN 411003

IP 20, zgodnie z IEC 60529

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa
Ekranowanie EMC:	Tak

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość (D)	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Typ uszczelki
24563-172	3U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Tekstylna
24563-174	3U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna
24563-474	6U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna
24563-173	3U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna
24563-472	6U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Tekstylna
24563-473	6U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna

Table 2/2

Numer katalogowy	Odporność na wstrząsy i drgania	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Szerokość stojaka	Obciążenie statyczne
24563-172	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-174	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-474	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-173	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-472	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-473	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE