

A12 Standardowe złącze, Zwykły, ogólnowiatowy projekt



FUNKCJE

Szybki i prosty montaż

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Wykończenie: Bez powłoki ochronnej
Materiał: Stal
Wersja projektu: Na całym świecie (materiały dostępne globalnie)



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Szerokość łba sześciokątnego (W)	Średnica (Ø)	Długość (L)
EL12A12N	12 mm	#4	10 M.	17 mm		50mm
EL10A12N	10 mm	#3		17 mm		49mm
EL16A12N	16 mm	#5	15 M.	22 mm		61mm
EL14A12N	14 mm			22 mm		56mm
EL18A12N	18 mm			27 mm		72mm
EL20A12N	20 mm	#6	20M.	27 mm		87mm
EL22A12N	22 mm	#7		30 mm		91mm

Numer katalogowy	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Szerokość łba sześciokątnego (W)	Średnica (Ø)	Długość (L)
EL25A12N	25 mm	#8	25 M.		35 mm	97mm
EL28A12N	28 mm	#9	30M.		40 mm	101mm
EL38A12N	38 mm	#12			55 mm	124mm
EL32A12N	32 mm	#10			45 mm	108mm
EL40A12N	40 mm				55 mm	131mm
EL34A12N	34 mm				45 mm	128mm
EL30A12N	30 mm				40 mm	121mm
EL36A12N	36 mm	#11	35 M.		50 mm	121mm
EL57TA12N	57 mm	#18	55M.		80 mm	192mm
EL50TA12N	50 mm				70 mm	166mm
EL43TA12N	43 mm	#14	45 M.		60 mm	158mm

Table 2/2					
Numer katalogowy	Głębokość szyny (BD)	Odstęp między szynami (BG)	Masa urządzenia	Liczba opakowań	Certyfikaty
EL12A12N	19mm	12mm	0.06 kg	285	ITB, Kontrollrådet, AFCAB, nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES, Kontrollrådet, DIBt, KOMO, RISE, TZUS, ACRS
EL10A12N	18mm	13mm	0.07 kg	285	nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, AFCAB, TZUS, CARES, Kontrollrådet, ACRS, DIBt, ITB
EL16A12N	24mm	13mm	0.13 kg	150	CARES, ACRS, TZUS, Kontrollrådet, RISE, AFCAB, Kontrollrådet, ITB, KOMO, DIBt, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL14A12N	21mm	14mm	0.13 kg	150	nVent LENTON EPD - Product Specific, DIBt, RISE, Kontrollrådet, TZUS, AFCAB, ACRS, CARES, Kontrollrådet, KOMO, ITB
EL18A12N	29mm	14mm	0.25 kg	70	ITB, ACRS, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL20A12N	35mm	17mm	0.27 kg	70	KOMO, AFCAB, Kontrollrådet, Kontrollrådet, CARES, RISE, DIBt, ACRS, ITB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL22A12N	37mm	17mm	0.35 kg	50	nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS, ACRS, ITB
EL25A12N	40mm	17mm	0.44 kg	50	TZUS, DIBt, RISE, KOMO, AFCAB, nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES, ITB, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ACRS
EL28A12N	42mm	17mm	0.61 kg	38	TZUS, ACRS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB, KOMO, DIBt

Numer katalogowy	Głębokość szyny (BD)	Odstęp między szynami (BG)	Masa urządzenia	Liczba opakowań	Certyfikaty
EL38A12N	53mm	18mm	1.41 kg	12	nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS
EL32A12N	45mm	18mm	0.79 kg	16	Kontrollrådet, Kontrollrådet, CARES, DIBt, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, AFCAB, ITB, KOMO, TZUS, RISE
EL40A12N	57mm	17mm	1.4 kg	12	AFCAB, TZUS, ITB, Kontrollrådet, CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific, DIBt, ACRS, RISE
EL34A12N	55mm	18mm	0.89 kg	16	ACRS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL30A12N	52mm	17mm	0.69 kg	25	nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS
EL36A12N	52mm	17mm	1.08 kg	16	ACRS, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL57TA12N	83mm	26mm	4.45 kg	5	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL50TA12N	70mm	26mm	2.91 kg	8	nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES
EL43TA12N	66mm	26mm	2.07 kg	10	nVent LENTON EPD - Product Specific


Zaprojektowane w celu spełnienia wymagań:

AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 typ 1 (określona wydajność 125%); ACI 318 typ 2 (określona wytrzymałość na rozciąganie); ACI 349; ACI 359; AS3600

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.