


Wkręt z łbem stożkowym



Śruby z łbem stożkowym są używane do wielu opcji montażu w szafie typu subrack lub obudowie typu desktop.

FUNKCJE

Śruba z łbem stożkowym

Cross Recess imprint offers a high level of torque to achieve quick and easy installation

Torx imprint bears greater torque

The Torx star-shaped head prevents cam-out

Typ produktu: Wkręt



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Długość	Materiał	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Wysokość
24560-182	12mm	Stal	Powłoka cynkowana	4	M5	
24560-183	12mm	Stal	Powłoka cynkowana	100	M5	
21100-429	8mm	Stal	Niklowany	100	M2,5	
21100-507	12mm	Stal	Niklowany	100	M2,5	
21100-500	10mm	Stal	Niklowany	100	M2,5	
21100-542	8mm	Stal	Niklowany	100	M3	
21100-649	10mm	Stal	Zinc Plated, Black	100	M2,5	
24560-139	5mm	Stal	Powłoka cynkowana	100	M4	
24560-145	14mm	Stal	Powłoka cynkowana	100	M4	
24560-158	7.7mm	Stal	Powłoka cynkowana	100	M2,5	
24560-164	8mm	Stal	Niklowany	100	M2,5	4.7mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Szerokość	Współpracuje z	Długość gwintu	Typ gwintu	Moment obrotowy
24560-182	Wkręt z łbem wpuszczanym		Panele przednie	12mm		2.3N·m

Numer katalogowy	Typ	Szerokość	Współpracuje z	Długość gwintu	Typ gwintu	Moment obrotowy
24560-183	Wkręt z łbem wpuszczanym		Panele przednie	12mm		2.3N·m
21100-429	Wkręt		Panele przednie	8mm		0.3N·m
21100-507	Wkręt		Panele przednie	12mm		0.3N·m
21100-500	Wkręt		Panele przednie	10mm		0.3N·m
21100-542	Wkręt		Panele przednie	8mm		0.35N·m
21100-649	Wkręt		Panele przednie	10mm		0.3N·m
24560-139	Wkręt z łbem wpuszczanym		Panele przednie	5mm		1.2N·m
24560-145	Wkręt z łbem wpuszczanym		Panele przednie	14mm		1.2N·m
24560-158	Wkręt z łbem wpuszczanym		Panele przednie	7.7mm		0.3N·m
24560-164	Wkręt z łbem wpuszczanym	4.7mm	Panele przednie	8mm	Metryczne	0.3N·m

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.