

EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, wytrzymały, ekranowany

Podpórka ze wzmocnionymi poziomymi szynami i panelami bocznymi do montażu na płycie montażowej.



FUNKCJE

Podpórka z panelem bocznym i szyną poziomą, typ R „wytrzymały” z mocowaniem 3 otworów dla zwiększenia stabilności (+60% w porównaniu z mocowaniem 2 otworów w szynach „ciężkich”)

Aluminiowa konstrukcja

Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną. Specjalne szyny pośredniczące umożliwiają montaż zespołów chłodzonych przewodowo

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15

IP 20, zgodnie z IEC 60529

Test wstrząsów i wibracji zgodny z normą MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Odporność na wstrząsy i wibracje we wszystkich trzech kierunkach osiowych.

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary. Podpórka z teleskopowymi prowadnicami może być przyjęta do montażu szafki na życzenie

Szyna pozioma typu „wzmocniona”

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Typ uszczelki
24567-149	3U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm	Tekstylna
24567-449	6U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm	Tekstylna

Table 2/2

Numer katalogowy	Odporność na wstrząsy i drgania	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Szerokość stojaka	Obciążenie statyczne
24567-149	25g (force)	Tak	Stojak	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg
24567-449	25g (force)	Tak	Stojak	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Raporty z testów online.

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.