


EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, ekranowany, CompactPCI

EMC ekranowany subrack do montażu na płycie montażowej, do zastosowań CPCI.



FUNKCJE

Podpórka z panelem bocznym typu F („elastyczny”) do modułów wtykowych CompactPCI o dużej sile wstawiania i wyjmowania

Aluminiowa konstrukcja

Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary

EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

IP 20, zgodnie z IEC 60529

Szyna pozioma typu „Heavy”

Ekranowanie EMC:	Tak
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał:	Aluminium
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość (D)	Tylne We/Wy	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty
24563-152	3U	235mm		1	Płyta montażowa	160mm
24563-157	3U	275mm	Tak	1	Płyta montażowa	80mm, 160mm
24563-452	6U	235mm		1	Płyta montażowa	160mm
24563-457	6U	275mm	Tak	1	Płyta montażowa	80mm, 160mm



Table 2/2



Numer katalogowy	Typ uszczelki	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Szerokość stojaka	Obciążenie statyczne
24563-152	Tekstylna	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	84HP	11kg
24563-157	Tekstylna	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	84HP	11kg
24563-452	Tekstylna	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	84HP	11kg
24563-457	Tekstylna	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	84HP	11kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

SCHEMATY





OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.