

Moduł dystrybucji zasilania Edge-DC-48VDC



Jednostka dystrybucji zasilania nVent Edge-DC-48VDC (DCDU) została zaprojektowana w celu zapewnienia wydajnej, bezpiecznej i niezawodnej dystrybucji energii dla środowisk telekomunikacyjnych i środowisk obliczeniowych brzegowych. Urządzenie to zapewnia optymalną wydajność i ochronę infrastruktury krytycznej.

FUNKCJE

Wysoka moc: Solidne wejście 250 A 48 VDC

Zdolność wiązania niewidomych: Obsługuje przełączane i mierzone moduły DC od 10 A do 60 A

Alarm wyzwalania wyłącznika automatycznego: Natychmiastowe powiadomienie w celu skrócenia czasu reakcji

Zgodność ze standardami branżowymi: Certyfikat UL / CE

Wyłączniki wymienne na gorąco z precyzyjnym dozowaniem: Dla energii, mocy, prądu i napięcia zarówno na poziomie wejścia, jak i urządzenia

Sterowanie granulatami z przełączaniem poziomu urządzenia: Zarządzanie poszczególnymi urządzeniami w celu uzyskania optymalnej wydajności

Monitorowanie poziomu rozliczeń: Identyfikacja potencjalnych awarii systemu

Inteligentny system alarmowy: Informuje o przekroczeniach wartości nadprądowych, przepięciowych, podnapięciowych i innych przekroczeniach progowych

Interfejs kontrolera: Połączenie sieciowe TCP lub IP

Lokalne kierownictwo: Posiada przycisk na panelu przednim do przełączania wyjścia modułu. Wskaźnik LED stanu panelu szybko przekazuje informacje o module do lokalnego użytkownika



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Wyłącznik obwodu	Liczba wyłączników obwodu	Głębokość	Napięcie wejściowe DC	Typ pomiaru
21280-001	Dystrybutor zasilania	- 48 VDC 60 Amp, - 48 VDC 35 Amp	10	410mm	-48V min	Wylot
21280-002	Dystrybutor zasilania	- 48 VDC 60 Amp, - 48 VDC 35 Amp	8	410mm	-48V min	Wylot
21280-003	Dystrybutor zasilania	- 48 VDC 35 Amp	8	410mm	-48V min	Wylot

Table 2/2

Numer katalogowy	Liczba gniazd przełączanych	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Prąd znamionowy	Typ
21280-001	(2) 60 A, (8) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCDU
21280-002	(4) 60 A, (4) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCDU
21280-003	(8) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCDU

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dokładne informacje na temat konfiguracji można znaleźć w tabeli dostarczonej z produktem.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.